
Delock Desktop Patchpanel 12 Port Cat.6A grau

Kurzbeschreibung

Dieses Patchpanel von Delock kann z. B. an einer Wand befestigt werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu zwölf Netzwerkkabel installieren.



Spezifikation

- Anschlüsse:
  extern: 12 x RJ45 Buchse
  intern: 12 x LSA Leisten
- Wandmontage
- Geschirmt
- Cat.6A
- Belegung nach TIA-568A/B
- Für Kabeldurchmesser bis zu 0,644 mm (22 - 24 AWG)
- Geeignet für Massiv- und Litzenleiter
- Metallgehäuse
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Maße (BxHxT): ca. 218 x 44,2 x 108 mm

Systemvoraussetzungen

- Auflegewerkzeug

- Patchpanel
- Installationsanleitung
- 12 Kabelbinder
- 2 Wandschrauben

Artikel-Nr. 87675

EAN: 4043619876754


Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

Network

Abbildungen





© 2018 by Delock. Copyright

Allgemein	
Geeignet für Leiterquerschnitt:	22 - 24 AWG
Montageart:	Wand
Schnittstelle	
Extern:	12 x RJ45 Buchse
Intern:	12 x LSA Leiste
Technische Eigenschaften	
Kategorie:	Cat.6A
Schirmung:	geschirmt
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusefarbe:	lichtgrau
Gehäusematerial:	Metall
Tiefe:	108,0 mm
Breite:	218 mm
Höhe:	44,2 mm

© 2018 by Delock. Copyright