DisplayPort 1.2 Splitter 1 x DisplayPort in > 2 x DisplayPort out 4K

Kurzbeschreibung

Dieser Splitter von Delock erhält ein DisplayPort Signal von einem PC oder Notebook und teilt es auf zwei angeschlossene Bildschirme auf. Somit können an einem DisplayPort Anschluss zwei DisplayPort Monitore betrieben werden. Beide Ausgänge sind Dual Mode fähig (DP++), so können alternativ auch HDMI oder DVI Monitore mit entsprechenden Adaptern angeschlossen werden.

Spezifikation

- Anschlüsse:
  Eingang:
  1 x DisplayPort 20 Pin Buchse
  1 x DC 5 V Stromanschluss
  Ausgang:
  2 x DisplayPort 20 Pin Buchse
- Chipsatz: STDP4320
- DisplayPort 1.2a Spezifikation
- Aktiver Konverter, Single / Multi Stream Transport Hub (SST / MST)
- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):
  DisplayPort 1.1 oder 1.2 Single Stream Transport (SST):
  bis zu 1920 x 1080 @ 60 Hz (spiegeln)
  DisplayPort 1.2 Multi Stream Transport (MST):
  bis zu 2560 x 1440 @ 60 Hz oder 3840 x 2160 @ 30 Hz (spiegeln oder erweitern)
- DisplayPort Ausgang unterstützt Dual Mode DP++
- Unterstützt Audio- und Videosignale
- Unterstützt Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Audio Eingangs-Formate: 7.1-Kanal mit einer Abtastrate bis zu 192 kHz
- Metallgehäuse
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 71 x 61 x 21 mm
- Länge: Stromkabel USB Typ-A > DC ca. 50 cm

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Ausgang: 5 V / 1 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  innen: ø ca. 2,1 mm
  außen: ø ca. 5,5 mm
  Länge: ca. 9 mm

Systemvoraussetzungen

- Eine freie DisplayPort Buchse
- DisplayPort Kabel

- DisplayPort Verteiler (Splitter)

Artikel-Nr. 87691

EAN: 4043619876914

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Multimedia

© 2018 by Delock. Copyright

- USB Stromkabel
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen





© 2018 by Delock. Copyright

Allgemein	
Spezifikation:	DisplayPort 1.2a
Schnittstelle	
Ausgang:	2 x DisplayPort 20 Pin Buchse
Eingang:	1 x DisplayPort 20 Pin Stecker
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	STDP4320
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Metall
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	30 cm
Länge:	100 mm
Breite:	67 mm
Höhe:	23 mm
Farbe:	schwarz

© 2018 by Delock. Copyright