



MATERIAL-FEUCHTEMESSE / GASDETEKTOR (CO)

C.A 847

Zur einfachen Kontrolle des Feuchtigkeitsgehalts von Baumaterialien wie Gips, Holz usw. (außer Beton).

LEISTUNGSMERKMALE

- Eingebaute Elektroden (L=12mm)
- Stoßschutzhülle
- Batterieentladungsanzeige

TECHNISCHE DATEN

	C.A 847
Messumfang	6 bis 100% Feuchtegehalt
2 Anzeigebereiche mit 20 LEDs	6 bis 23 % / 24 bis 100 %
Auflösung r.F	+/- 1 Led
Betriebsbedingungen	0 bis 50°C; < 80 % r. F.
Stromversorgung	9V-Batterie
Abmessungen / Gewicht	195 x 60,5 x 38 mm / 160g



BESTELLANGABEN

- C.A 847 Materialfeuchtemesser P01156302Z
Geliefert mit Stoßschutzhülle und 9 V-Batterie

C.A 895

ppm
CO

Zur Überprüfung des Kohlenmonoxidgehalts in der Umgebungsluft - überall wo eine Anhäufung von Verbrennungsgasen möglich ist.

LEISTUNGSMERKMALE

- Direkte Anzeige der CO-Konzentration
- Gefahrenanzeige über akustisches Signal

TECHNISCHE DATEN

	C.A 895
Messumfang	0 bis 1000 ppm
Genauigkeit	± 5 ppm ± 5 % Anz.
2 Messarten	"normal" für die Erkennung der CO-Quelle "average" für eine genaue Messung
Funktionen	Hold, Speicherung des Maximalwerts
Stromversorgung	9V-Batterie
Abmessungen / Gewicht	237 x 60,5 x 38 mm / 190 g



BESTELLANGABEN

- C.A 895 Gasdetektor (CO) P01651001Z
Geliefert mit Stoßschutzhülle und 9 V-Batterie

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

- Set zur Gasabsaugung mit Pumpe und Edelstahlverlängerung P01651101