

Art.Nr. 23166

LED Panel SELESTO, Clip-on System

Hersteller: HEITRONIC

Allgemeine Produktinformationen

- matte Lichtaustrittsfläche
- 112 Epistar SMD LED, 800 Lumen
- Energieeffizienzklasse A+
- Lebensdauer 35.000 Stunden
- Abstrahlwinkel 116°
- dimmbar
- 3000K, 4000K oder 6000K über eingebauten Schalter einstellbar
- Einbaudurchmesser individuell einstellbar (55-125mm)
- 14cm Anschlussleitung + Anschlussklemme
- integriertes Vorschaltgerät
- Passender Metallring Art. 98402 über magnetischen Rahmen aufsetzbar

EAN-Code:	4002940231663
Zolltarifnummer:	94051040900
Ursprungsland:	CHINA
Material:	Kunststoff, Aluminium
Farbe:	weiß
CE:	ja
Integriertes Vorschaltgerät:	ja
Schutzgrad IP:	20

Abmessung Produkt in mm

Höhe:	15.00
Außendurchmesser:	164.00

Elektrische Daten

Spannung V:	230
Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230AC / 252V DC
Schutzklasse:	II
Stromstärke in mA:	60
Nennleistungsaufnahme in W:	13.20
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	13.20
Nennlebensdauer in Stunden:	35000
Bemessungslebensdauer in Stunden:	35000
Energieeffizienzklasse:	A+
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen:	
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.	A+
Elektrischer Leistungsfaktor:	0,92
Zündzeit (in Sekunden):	0,2

Art.Nr. 23166

LED Panel SELESTO, Clip-on System

Hersteller: HEITRONIC

Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtmittel bzw LED:	112
Nennlichtstrom in Lumen:	800
Bemessungslichtstrom in Lumen:	800
Abstrahlwinkel in ° (Grad):	116
Lichtfarbe:	warmweiß bis tageslichtweiß
Farbwiedergabe in Ra:	80
Lichtstromsteuerung:	dimmbar Phasen-/ abschnitt
Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall:	20000
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms (in Sekunden):	0,2

Verpackungsinhalt/Zubehör

Montagematerial	
Anschlussltg. Länge in mm:	140.00

Verpackung

Verpackungsart:	HEITRONIC Aufkleber
-----------------	---------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	180
Tiefe:	170
Höhe:	42
Nettogewicht in kg:	0.27
Bruttogewicht in kg:	0.315
Verpackungseinheit:	40

Abmessung VE-Karton in mm

Breite:	445
Tiefe:	380
Höhe:	360
Bruttogewicht in kg:	13.4
Palettenmenge:	1200

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Haftung oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist jedoch ausgeschlossen.

WEEE-Reg.-Nr.DE 166 599 10