



CORE-X3

ESSENTIAL EFFICIENCY

Das CORE-X3 ist ein Konzentrat an CROSSCALL-Know-how und wird immer leistungsfähiger. Es ist so konzipiert, dass es Sie bei allen sportlichen oder beruflichen Outdoor-Aktivitäten begleitet. Es ist ein wahrer Verbündeter Ihrer Outdoor-Aktivitäten, dem weder Regen, Schnee, Wind noch Staub etwas anhaben können. Das Core-X3 bietet ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit (FALLTESTS, ZERTIFIZIERT NACH MIL-STD 810G (TBC)) und Dichtigkeit (IP68) sowie eine lange Akkulaufzeit (3,500 mAh) zur Gewährleistung eines intensiven Outdoor-Gebrauchs unter allen Bedingungen !

Dank seines X-LINK-Magnetanschlusses nutzt er ein ganzes Ökosystem von CROSSCALL-Zubehör, damit es noch vielseitiger eingesetzt werden kann (Autohalterung zum Aufladen des Smartphones während der Fahrt, externe Batterien, verschiedene Befestigungen, damit Sie es während der sportlichen oder beruflichen Aktivitäten bei sich tragen können).

Es ist ein Smartphone, auf das Sie sich verlassen können und ist ideal für alle, die ein effizientes, einfaches und flexibles Smartphone suchen.

VORTEILE UND STÄRKEN: 100 % CROSSCALL-ADN



WASSERDICHT

Das CORE-X3 mit der Schutzart IP68 begleitet Sie bei all Ihren Aktivitäten, ob auf hoher See (es ist wasserdicht bei einem Eintauchen von mehr als 1 Stunde in 2 Meter Tiefe) oder in den Bergen bei starkem Regen (dank seines Displays mit Wet Touch-Technologie bleibt es immer voll funktionsfähig).



WIDERSTANDSFÄHIG

Das CORE-X3 ist das erste Crosscall-Smartphone, das einen TPU-Rundumschutz seines Rahmens bietet und somit eine erhöhte Stoßdämpfung garantiert. Die überstehenden Polycarbonat-Kanten an der Seite des Displays und der Kamera bieten optimalen Schutz, und dank des Gorilla® Glases 3 hält das Display des Core-X3 auch Stürzen (Falltest aus 2 Metern auf 6 Seiten) und Kratzern stand (Scratch Test unter extremen Einsatzbedingungen).



BATTERIELAUFZEIT

Mit seinem 3500 mAh Akku und seinem reduzierten Stromverbrauch durch die Verwendung von energieeffizienten Komponenten ermöglicht Ihnen die mehrtägige Akkulaufzeit des Core-X3 auch bei intensiver Nutzung (GPS oder Kamera) ausgedehnte Outdoor-Aktivitäten. Sein X-LINK-Magnetanschluss ermöglicht ein Aufladen durch einfaches Berühren, sogar ohne den Einsatz von Kabeln.

VERFÜGBARKEIT

Das Core-X3 ist ein unverzichtbares Modell mit einer leicht verständlichen Ergonomie, mit der man schnell vertraut wird, ohne jeden Abstrich an die versprochenen Einsatzmöglichkeiten.

Mit dem CORE-X3 lassen sich die technologischen Innovationen von Crosscall in größtem Umfang verbreiten. Das Farb-Sortiment (TBC) dieses Modells wird sowohl unseren Kundenstamm interessieren als auch neue Nutzer anlocken !



ZUBEHÖR

Die direkt in das Design integrierten X-BLOCKER-Kerben stellen die Verbindung zum X-LINK-Zubehör-Ökosystem sicher (Magnetanschluss für die Verbindung des Core-X3 an viele Zubehörteile, von denen einige sogar das Hochladen oder die Übertragung von Daten ermöglichen).

Der X-BLOCKER ist ein einzigartiges Zubehör, das eine verstärkte Befestigung des Smartphones ermöglicht, um Stürze zu verhindern, selbst wenn es auf unwegsamem Gelände (Quad, Crossbike, Ski...) verwendet wird. All diese Zubehörteile machen eine Vielzahl von Anwendungen möglich!



DATEN

OUTD

IP-Schutzklasse	IP 68
Wasserdichtigkeit	2 Meter / 60 Minuten
Staubdichtigkeit	Gesamt
Betriebstemperatur	-10° C/ + 50° C
Widerstandsfähigkeit	MIL STD 810G Falltest (6 Seiten 2 Meter)

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	152,5 x 79 x 12,5 mm
Gewicht	213 g
Farbe	Schwarz + andere Farben
Betriebssystem	Android™
Version	8.1.0 OREO
Prozessor	OCTO-CORE 1,4GHZ
Typ	Qualcomm® Snapdragon™ SD425
SAR Kopfteil	Noch zu bestätigen W/kg
SAR Gehäuse	Noch zu bestätigen W/kg
Sprachen	Noch zu bestätigen

DISPLAY

Größe	5"
Typ	IPS Corning Gorilla® Glas 3 0,7 mm, Wet & Glove touch
Touch-Screen	Kapazitives Display, 5 Zoll
Auflösung	1280 x 720 Pixel, HD, 16 Millionen Farben
Kontrast	450 cd/m²

AKKU

Typ	Polymer Li-Ion
Kapazität	3500 mAh
Batterielaufzeit für Gespräche	Noch zu bestätigen
Batterielaufzeit im Standby-Modus	Noch zu bestätigen
GPS-Reichweite	Noch zu bestätigen

SPEICHER

Blitz	16 Go
RAM	2 Go
Extern (Micro SD)	bis zu 128 GB

NETZWERK & KONNEKTIVITÄT

SIM	Dual SIM oder SIM-Halter + Micro SD
Typ	Nano SIM
2G (GPRS/EDGE)	850/900/1800/1900 MHz
3G (HSPA+)	900/2100/ 1800Mhz
4G (LTE)	Band 1 : 2100/2 : 1900/3 : 1800, 8 : 900/ 28 : 700/ 7 : 2600/ 20 : 800 MHz
HD Voice 3G: ja	Ja
VoLTE	Ja
VoWiFi	Ja
WiFi	802.11 b/g/n 2,4GHz
Bluetooth®	v 4.2 LE
Unterstützte Formate	SDP/GAP/A2DP/AVRCP HSP/HFP/OPP/PBAP
NFC	Ja
USB	2.0 Typ C
OTG	Ja
X-LINK	Ja

FOTO

sensor	8 MP
Autofokus	Ja
Elektronischer Zoom	x4
Blitz	LED 0,5W
Brenner	ja (0,5W)
Frontsichtkamera	5 MP Fixfokus
Unterstützte Formate	JPEG / RAW

VIDEO

Auflösung	HD 720p @ 30 fps
Unterstützte Formate	MPEG4, H.263, H.264

MUSIK

Klinkenstecker	3,5 mm wasserdicht
Unterstützte Formate	AMR, MIDI, MP3, AAC, WAV

LOKALISIERUNG

GPS	Ja
Typ	Typ: GPS, A-GPS, Glonass, Baidu & Galileo unterstützt

SENSOREN

Beschleunigungssensor	Ja
Näherungssensor	Ja
Helligkeitssensor	Ja

FUNKTIONEN

Play store™	Ja
Google-Dienst	Ja
Freisprechanlage	Ja
Wecker	Ja
Tonband	Ja
FM-Radio (integrierte Antenne)	Ja
Taschenlampe	Ja
SOS-Funktion	Ja
Individuell einstellbare Multifunktionsstaste	Ja

VERPACKUNG

Abmessungen der Schachtel	Noch zu bestätigen
Gewicht	Noch zu bestätigen

LOGISTIK

Produktbezeichnung	COX3.BO.NR150
EAN-Code	3700764705971
Abmessungen Karton	Noch zu bestätigen
Gew. Karton	Noch zu bestätigen
Anzahl der Produkte/Karton	Noch zu bestätigen
Abmessungen Palette	Noch zu bestätigen
Gewicht der Palette	Noch zu bestätigen
Anzahl der Produkte/ Palette	Noch zu bestätigen
Zolltarifschemanomenklatur	Noch zu bestätigen

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ladegerät	12 W
USB-Kabel	USB Typ C
Freisprechanlage	Wasserdicht IPX6
SIM-Kartenauswerfer	Ja

GPS + DATA + aktiviertes GOOGLE-Kartenmaterial Displayhelligkeit 100%