



STABILA Nivellierlatte NL, 240 cm

Artikelnummer

07468

GTIN

4005069074685

Eloxierte Aluminium-Nivellierlatte für den Einsatz beim Nivellieren mit Laser und Receiver über große Distanzen. Messlatte mit Einstellschlitten für schnelle und problemlose Höhenermittlung. Abweichungen von ± 50 cm zur Referenzebene lassen sich schnell und bequem ablesen (Bezugshöhe ca. 80 – 190 cm). Aufgedruckte Skala in mm-Teilung. Ausziehbar bis 240 cm (Transporthöhe: 130 cm).

Merkmale		
Höhe (von-bis)	80-190	cm
Länge	131	cm
Höhe	5.1	cm
Breite	5.8	cm
Nettogewicht	0.776	kg
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung	1322*066*060	mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung	1322	mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung	60	mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung	66	mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung	1088	g
Gewicht Kunststoffe	22	g
Gewicht Papier/Pappe	278	g

Referenzen			
Image	Beschreibung	Artikel/ Produkt	Referenztyp

