



SILVER DYNAMIC

Die wesentlichen Vorteile



Entspricht höchsten deutschen Qualitätsstandards



Patentiertes PowerFrame® Gitter für zuverlässige Startleistung, schnelle Ladefähigkeit und hohe Korrosionsbeständigkeit



Erfüllt als Originalersatzteil alle Kriterien der Automobilhersteller

- Die Premiumbatterie für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-System
- Bis zu 15% höhere Startleistung als Blue Dynamic-Batterien

Für mehr Informationen besuchen Sie www.varta-automotive.com


BESTELLINFORMATIONEN

Europäische Typ-Nr. (ETN):	563 400 061
Artikel-Nummer:	563 400 061 316 2
Kurzbezeichnung:	D15
Strichcode:	4016987119754
UK-Code:	027
Verpackungseinheit:	1
Palette / Karton:	63


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Spannung [V]:	12	Bodenleiste:	B13
Batterie-Kapazität [Ah]:	63	Schaltung:	0
Kälteprüfstrom EN [A]:	610	Polart:	1
Länge [mm]:	242	Gehäusegröße:	H5/LN2
Breite [mm]:	175	Gewicht gug (kg):	14,78
Höhe [mm]:	190		


B13



0



POWERFRAME® - TECHNOLOGIE. TRUE STRENGTH INSIDE



Starke Gitterstruktur

Die robuste patentierte PowerFrame-Gittertechnologie ist bis zu 66 % haltbarer und weniger anfällig für Korrosion als andere Gitterstrukturen.

Konstante Leistung

Das PowerFrame-Gitter bietet überlegene Startkraft mit bis zu 70 % besserem Stromfluss als andere Gittertechnologien.

Saubere Produktion

Bei der Herstellung von PowerFrame werden 20 % weniger Energie verbraucht und 20 % weniger Treibhausgase freigesetzt als bei früheren Herstellungsverfahren.



Kriterien	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Anzahl der Batterietypen	11 Typen	25 Typen	13 Typen
Hauptfunktion	Motorstart	Motorstart	Motorstart
Kaltstartleistung	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Batterietechnologie	Geschlossen/SLI	Geschlossen/SLI	Geschlossen/SLI
Positives Gitter/ Negatives Gitter	PowerFrame®/Gestreckt	PowerFrame®/Gestreckt	PowerFrame®/Gestreckt
Erstausrüsterqualität	Übersteigt OE-Anforderungen	Entspricht OE-Qualität	Entspricht OE-Qualität

*Im Vergleich zu herkömmlichen Batterien