

Produktinformation

Ölzähler HZ 6

Ausführung mit Rollenzählwerk



Auf Basis unseres bewährten Messprinzips ist nun auch der Ölzähler HZ 6 mit größerem Durchflussbereich lieferbar.

Der Ölzähler HZ 6 passt in alle Brennerfabrikate und ist jederzeit problemlos in Ihre bestehende Heizung nachrüstbar. Überprüfen Sie Ihren Ölverbrauch, ob Sie die Energie effizient und sparsam nutzen. Durch fachgerechten Einbau benötigt der Ölzähler keinerlei Wartung und Pflege.

Technische Daten:

Durchflussbereich	<u>1,0 ... 60 l/h (0,8 ... 50,4 kg/h)</u>
Brennerleistung	7 kW ... 400 kW
Ablesemöglichkeit am Ölzähler	0,01 l ... 99999,98 l
Messgenauigkeit	±1 %
Nenndruck	25 bar
Druckverlust (Besonders bei Einbau in der Saugleitung zu beachten!)	0,05 bar ... 0,2 bar
Heizölsorte	EL nach DIN 51603
Temperaturbereich /	-5°C ... +70°C
Umgebungstemperatur	DIN 3852-X-G 1/8" innen
Anschlussgewinde	
Gewicht	0,6 kg