

WorkForce ES-50

DATENBLATT



Dieser mobile DIN A4-Scanner erleichtert das Scannen in kleinen Büros und Home Offices oder sogar unterwegs.

Der WorkForce ES-50 ist einfach zu bedienen, einzurichten und zu transportieren dank seines platzsparenden Designs. Er wird über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel vom Laptop oder PC mit Strom versorgt. Er eignet sich ideal für kleine Büros und Home Offices mit begrenztem Platz, wo eine einfache Scanlösung erforderlich ist.

Scannen von überall aus

Dank seines kompakten Designs und der USB-Schnittstelle können Sie den WorkForce ES-50 überall dort einsetzen, wo er benötigt wird.

Extrem gut organisiert

Die neue Epson ScanSmart-Software ermöglicht das mühelose Scannen mit einer einfach zu bedienenden Schritt-für-Schritt-Scanlösung. Benutzer können Dateien in Formaten wie PDF, JPEG, TIFF und vielen anderen mehr speichern und senden. Kontinuierliches Scannen mit dem automatischen Dokumenteneinzug beschleunigt den Scanvorgang. Der CIS-Sensor ermöglicht das sofortige Scannen ohne Aufwärmzeit.

Flexibel

Die Möglichkeit, eine Vielzahl von Dokumenten und Medientypen zu scannen, macht dieses Modell zu einem echten Gewinn. Es kann Papier von 35 bis 270 g/m² und bis zu 1,8 Meter Länge verarbeiten.

PRODUKTMERKMALE

- **Scannen von überall aus**
Leichtes und kompaktes Design
- **USB-Schnittstelle**
Stromversorgung über USB
- **Hohe Scangeschwindigkeiten**
Max. Scangeschwindigkeit von 5,5 Sekunden pro Seite
- **Vereinfachter Workflow**
Kontinuierliches Scannen mit automatischem Dokumenteneinzug
- **Neue ScanSmart-Software im Lieferumfang enthalten**
Schnelles und einfaches Scannen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Scannertyp	Mobiler Scanner
Optische Auflösung (mit autom. Dokumenteneinzug)	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)
Scanauflösung	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)
Papierformate	Legal, Visitenkarten, DIN A4, DIN A5, DIN A6, A3 mit Stitching-Funktion, A7, A8, DIN B5, B6, Postkarte, Letter, Plastikkarten
Farbtiefe	Eingang: 16 Bits Farbe , Ausgang: 8 Bits Farbe
Kategorie	Small & Compact, General Office

SCANNER	
Lichtquelle	ReadyScan LED Technik
Ausgabeauflösung	600 dpi

SCANGESCHWINDIGKEIT	
Scan-Geschwindigkeit	Schwarzweiß: 5,5 s/Seite - Farbe: 5,5 s/Seite gemessen mit größe: A4 , auflösung: 200 / 300 dpi

PAPIERSPEZIFIKATIONEN	
Papierkapazität	1 Blatt
Papiergewicht	Auto loading: 35 - 270 g/m², Manual loading: 35 - 270 g/m²
Zuverlässigkeit max.	300 Seiten
Scanvolumen pro Tag	
Duplex Scan	NEIN

SCANFUNKTIONEN	
Features	One keypress, RGB Farbabfall, Leere Seiten überspringen, Lochentfernung, Erweiterte Bildbearbeitung, Vordefinierte Einstellungen, Automatische Bereichsaufteilung, Automatische Schiefekorrektur, Automatische Schwarzweiß/Farbe Erkennung, RGB -Farbverbesserung, automatische Bilddrehung, Textverbesserung, Kantenglättung, Verbesserte Cropping-Funktion für automatische Größenanpassung, Entrasterung
Ausgabeformate	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scannen zu durchsuchbare PDF, PDF/A, PNG
Scanvolumen	300 Seiten pro Tag

KONNEKTIVITÄT	
Anschlüsse	Micro USB 3.0

ALLGEMEINES	
Abmessungen	272 x 47 x 34 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	0,27 kg
Treiber	WIA, SANE (Linux), ICA (Mac)
Enthaltene Software	Epson ScanSmart
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP
Elektrische Normen	Entspricht den Energy-Star®-Richtlinien
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 10% - 85%, Lagerung 10% - 90%
Temperatur	Betrieb 5° C - 35° C, Lagerung -25° C - 60° C

SONSTIGES	
Garantie	24 Monate Carry-in Optionale Garantieverlängerung verfügbar

WorkForce ES-50

LIEFERUMFANG

- USB-Kabel
- User guide
- Cleaning Sheets

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Maintenance Sheet
B12B819481
- Carrier Sheet
B12B819451

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	B11B252401
Barcode	8715946656908
Kartonabmessungen	360 x 350 x 320 mm
Kartongewicht	0 kg
Palettengröße	60 Stück

Epson Deutschland GmbH Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Info-Line: 02159 92 79 500 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 www.epson.de	Epson in Österreich Info-Line: 01 253 49 78 333 www.epson.at Epson in der Schweiz Info-Line: 022 592 7923 www.epson.ch
---	---

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2018-11-07

EPSON®