



7-Port USB 3.0 Hub für Industrieanwendungen

Sieben USB 3.0 Typ A-Ports, 20 kV ESD-Schutz, Stromversorgung per Netzteil, USB und Blockklemmen, DIN-Schiene, USB-Kabel mit Schrauben fixierbar

Part No.: **164405**

Starke USB 3.0-Leistung in einem Multiport-Hub

Der 7-Port USB 3.0 Hub für Industrieanwendungen erweitert Ihren PC oder Laptop um sieben USB 3.0-Ports für Peripherie und mobile Geräte. Dank vielseitigen Montagemöglichkeiten und durch ein robustes Design, kann der Hub an einer Wand befestigt, auf einem Schreibtisch oder auch auf einer DIN-Schiene verwendet werden. So schaffen Sie weitere Schnittstellen für USB 3.0-Geräte wie z.B. auch externe Festplatten und Drucker. Das Metallgehäuse und USB-Ports mit Gewinden zur optionalen Schraubfixierung bieten Stabilität und Schutz vor Vibrationen, um eine sichere Verbindung in Industrieumgebungen gewährleisten zu können. Dabei sind alle Ports vollständig abwärtskompatibel zu vorherigen USB-Standards. Ferner wartet der 7-Port USB 3.0 Hub für Industrieanwendungen mit Plug&Play, Hot-Swap-Fähigkeit, Mac- und Windows-Kompatibilität sowie Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s auf.

Merkmale:

- Bietet sieben USB 3.0-Ports für zusätzliche Peripheriegeräte
- Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
- Robustes Metallgehäuse und USB-Ports mit Gewinden zur optionalen Schraubfixierung bieten sichere Verbindungen in Industrieumgebungen

- Integrierte GummifüÙe, abnehmbare DIN-Schiene sowie Montagewinkel für Wandmontage und andere Oberflächen
- Stromversorgung per Netzteil, USB und Blockklemmen, Überspannungsschutz und 20 kV ESD-Schutz, gleichzeitige Verwendung von Terminalblock und Netzteil nicht unterstützt
- Unterstützt Batterieladespezifikation 1.2 (BC 1.2)
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0- und 1.1-Geräten
- LED-Anzeigen für Strom und Portaktivität
- Plug & Play
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- USB 3.0
- FCC
- CE
- RoHS
- WEEE

Ports

- Übertragungsraten: 12 Mbit/s / 480 Mbit/s / 5 Gbit/s
- 7 x USB 3.0 Typ A
- 1 x USB 3.0 Typ B
- 9 - 40 V Port mit umgekehrter Polarität: 5,5 x 2,1 x 9,5 mm
- 9 - 40 V Port mit umgekehrter Polarität, 3-pol. Terminalblock

Physische Daten

- Abmessungen: 15,8 x 3,2 x 8 cm
- Gewicht: 0,33 kg
- USB 3.0 Typ A auf Typ B-Kabel: 1 m; Gewinde zur optionalen

Schraubfixierung

- Gehäuse: Metall
- Abnehmbare Metallwinkel für Wandmontage
- Abnehmbare DIN-Montageschiene
- LED-Stromanzeige: grün

Systemvoraussetzungen:

- Keine gleichzeitige Verwendung von Terminalblock und Netzteil unterstützt
- USB-fähiger PC oder Mac
- Windows XP/Vista/7/8.1/10 oder Mac OS 9 oder höher
- Verfügbarer USB-Port
- 32 W Netzteil; Netzteil mit mehr Kapazität kann ebenfalls verwendet werden

Umgebungsbedingungen

- **Betriebstemperatur: 0 - 40°C**
- **Lagertemperatur: -20 - 60°C**
- **Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 - 96%**

Lieferumfang

- **7-Port USB 3.0 Hub für Industrieanwendungen**
- **USB-Kabel**
- **1 x DIN-Montageschiene**
- **2 x Wandmontagewinkel**
- **3-pol. Terminalblock**
- **Kurzanleitung**



