



## 4-Port USB 3.0 Hub

4 USB 3.0 Typ A-Ports, Aluminiumgehäuse, Stromversorgung über USB oder Netzteil

Part No.: **163767**

### Starke USB 3.0-Leistung in einem Multiport-Hub

Dieser Manhattan USB 3.0 Hub erweitert Ihren PC oder Laptop um vier USB 3.0-Ports für Peripherie und mobile Geräte mit Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Dabei sind alle Ports vollständig abwärtskompatibel zu vorherigen USB-Standards. Mit Plug&Play, Hot-Swap-Fähigkeit, Mac- und Windows-Kompatibilität sowie einem kompakten, robusten Aluminium ist dieser Hub perfekt geeignet für die Nutzung zu Hause oder im Büro.

### Merkmale:

- Bietet sieben USB 3.0-Ports für zusätzliche Peripheriegeräte
- Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
- Schnellladefunktion mit bis zu 0,9 A
- Schlankes Aluminiumgehäuse macht diesen Hub ideal für den Schreibtisch oder für unterwegs, geeignet für PC und Mac
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0- und 1.1-Geräten
- Stromversorgung über USB mit Überspannungsschutz
- Kompaktes Format, ideal für Desktop- und mobile Nutzung
- Plug & Play, Windows- und Mac-kompatibel, keine Treiber benötigt
- 3 Jahre Garantie

### Spezifikationen:

#### Standards und Zertifikate:

- USB 3.0
- FCC
- CE
- RoHS

- WEEE

#### Ports

- Übertragungsraten: 12 Mbit/s / 480 Mbit/s / 5 Gbit/s
- 4 x USB 3.0 Typ A
- Bis zu 3000 mA mit beiliegendem Netzteil am USB-Hostport

#### Physische Daten

- Abmessungen: 9,5 x 5,1 x 2,6 cm
- Gewicht: 90 g
- Integriertes USB 3.0 Typ A-Kabel, 30 cm
- Gehäuse: Aluminium

#### Systemvoraussetzungen:

- Mac oder PC mit USB-Port
- Mac OS 9 oder höher oder Windows XP/Vista/7/8.1/10
- Verfügbarer USB-Port

#### Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 - 40°C
- Lagertemperatur: -20 - 60°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 - 96%

#### Lieferumfang

- 4-Port USB 3.0 Hub
- Kurzanleitung



