



1080p 2-Port HDMI-Splitter

Stromversorgung über USB, schwarz

Part No.: **207652**

Verteilt ein HDMI-Signal auf mehrere Displays

Der Manhattan 1080p 2-Port HDMI-Splitter verteilt HD-Signale von einer HDMI-Quelle z. B. Blu-ray-Player, Satellitenreceiver, digitale Videorekorder, Set-Top-Boxen oder Spielekonsolen, auf mehrere HDMI-fähige Displays.

Flexible Lösung für viele A/V-Anwendungen

Ideal für Messen, Videokonferenzen, Präsentationen und Retail-Anwendungen enthält dieser Splitter zudem einen integrierten Signalverstärker für maximale Reichweite - gut geeignet für Geräte, die in einem separaten Raum oder Schrank untergebracht sind. Falls Sie noch mehr Displays verbinden möchten, können Sie bis zu drei Splitter in Reihe schalten.

Qualitätsmaterial und einfache Installation

Dieser Splitter ist vollständig konform mit den Standards HDMI, HDCP 1.0, 1.1 und 1.2 sowie DVI 1.0 und bietet zuverlässige Leistung mit hoher Lebensdauer. Die Installation ist kinderleicht: Einfach HDMI-Kabel anschließen (nicht im Lieferumfang), USB-Stromkabel anschließen, fertig - Treiber- oder Hardwarekonfiguration sind nicht notwendig.

Merkmale:

- Verteilt das Bild von einer HDMI-Quelle auf zwei HD-Displays
- Liefert ein scharfes und klares Signal von Spielekonsolen wie Playstation und Xbox sowie von Blu-ray-Playern, Satellitenreceivern oder anderen Quellen
- Bis zu dreifach kaskadierbar für den Anschluss von weiteren Displays
- HDCP-konform
- Unterstützt LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD audio

- Unterstützt 1080p-Auflösung, 3D, Deep Color
- Unterstützt Bandbreite bis zu 2,25 Gbit/s
- Plug & Play
- Plug & Play; benötigt keine spezielle Einrichtung oder Fernbedienung
- Vergoldete Kontakte
- Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2
- DVI 1.0
- CE
- FCC
- RoHS2

Allgemein

- Distanz zwischen Quelle und Splitter: bis zu 15 m
- Distanz zwischen Splitter und Display: bis zu 15 m
- Stromversorgung: 5 W; USB-Kabel, 0,7 m

Anschlüsse

- 1 x HDMI-Buchse, 19-pol. (Eingang)
- 2 x HDMI-Buchse, 19-pol. (Ausgang)
- 1 x Mini USB Typ B-Buchse, 5-pol. für Strom (Eingang)

Eingangs-/Ausgangssignal

- Video-Eingangssignal: 0,5-1,0 V p-p
- DCC-Eingangssignal: 5 V p-p (TTL)
- Maximale Single-Link-Range: 2,25 Gbit/s, 1920×1200, 1080p
- Videoausgabe: HDMI 1.3b, HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2, DVI 1.0
- Frequenz: 2,25 Gbit/s / 225 MHz

Videoauflösungen

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Physische Details

- LED-Anzeigen: Stromversorgung und Port-Verbindung
- Ein-/Ausschalter
- Abmessungen: 60 × 54 × 20 mm
- Gewicht: 40 g
- Gehäuse: Kunststoff

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0-70 °C

- Lagertemperatur: -10-80 °C
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (nicht kondensierend): 10-85 %
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (nicht kondensierend): 5-90 %

Lieferumfang

- 1080p 2-Port HDMI-Splitter
- USB-Stromkabel
- Kurzanleitung

