

**Industrial Ethernet  
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Delivery incl. dust caps

FreeCon Active PROFINET Medienkonverter mit Diagnosefunktionalität, für Steckverbinder PushPull Var.14 gemäß IEC 61076-3-117 mit RJ45 bzw. SC-RJ POF gemäß IEC 61754-24 und PushPull Power gemäß PROFINET Spezifikation.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C
Best.-Nr.	<a href="#">1324440000</a>
Ausführung	POF-Medienkonverter, FreeCon
GTIN (EAN)	4050118128208
VPE	1 Stück

## Industrial Ethernet IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 722,04 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	55 °C	Betriebstemperatur, min.	-20 °C
Betriebstemperatur	-20 °C...55 °C	Lagertemperatur	
Verlegetemperatur			

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Elektrische Eigenschaften

Baudrate	100 MB	Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsspannungsbereich		LED-Anzeige	P1: Port aktiv, P2: Port aktiv, SF: Sammelfehler, BF: Busfehler, US1: Spannung 1 (Elektronik), US2: Spannung 2
Protokoll	18...30 V DC PROFINET IRT	Stromaufnahme	typ. 200 mA

### Normen

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51	Zertifikat-Nr. (cULus)	E141197
---------------------	---	------------------------	---------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001467	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-14	eClass 9.1	19-17-01-14

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

## Industrial Ethernet IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">Manual EN</a> <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Firmware update manual</a> <a href="#">Manual DE</a>
Broschüre/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Software	<a href="#">GSDML-V2.25-Weidmuller-FCAPIMPOF-20130124.zip</a> <a href="#">WM_FCA_PIM_POF_V_1_04_01.zip</a> <a href="#">CFG configurator - Weidmueller_FreeCon_08042011</a>
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">PI_Zertifikat_1324440000</a>

**Industrial Ethernet  
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen****Maßzeichnung**