



AP Kleinverteiler VISION

Art. Nr: 7220056

Typ: APV36+6

Aufputzkleinverteiler für trockenen Räume mit allseitigen Einführungsmöglichkeiten und großem Verdrahtungsraum.

Zugentlastungsmöglichkeit oben und unten. Türsysteme aus Metall und Kunststoff (sep. erhältlich)

Mit Steckklemmentechnik!

Technische Daten

Abmessungen

Höhe	515mm
Breite	305mm
Tiefe	99mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (min)	-25°C
Umgebungstemp. (max)	40°C
Umgebungstemp. (24h)	35°C
Max. re. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95%
Max. re. Luftfeuchte bei 40°C	50%

Werkstoff

Unterteil	PS-HI FR
Abdeckung	PS-HI FR
Tür	

Eigenschaften

Montageart:	Aufputz
Schutzklasse	II Schutzisoliert
Schutzart:	IP 30
plombierbar:	Ja
Farbe:	weiß
anreihbar:	-
Geräte:	für Geräte bis 63A
Anzahl Reihen:	3 [PLE 36 (42)]
Geeignet für Plattenstärke:	-
Feuerbeständigkeit (GWT) EN6095-2-10	750°
Bemessungsspannung:	400V
Halogenfrei:	-
Silikonfrei:	Ja
PVC frei:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
Witterungsbeständig:	-
REACH:	Ja
RoHS:	Ja
Konformität (CE)	Ja
Zertifiziert:	VDE
	DIN VDE 0603-1; DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1); DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3); DIN 43871

Ausstattung:

N-Klemmen:	N-Steckklemme 6x25mm ² ; 28x4mm ² r
PE- Klemmen:	PE-Steckklemme 3x25mm ² ; 14x4mm ² r
FI-Klemmen:	2x-Steckklemme à 3x25mm ² ; 14x4mm ² r
Leitungseinführungen oben:	Ausbrechbarer Flansch 220x35mm
Leitungseinführungen unten:	Ausbrechbarer Flansch 220x35mm
Leitungseinführungen links:	4xM25
Leitungseinführungen rechts:	4xM25

Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 871

10 K	7,0 Watt
15 K	12,0 Watt
20 K	17,0 Watt
25 K	22,0 Watt
30 K	28,0 Watt