



### Unterputzgerätedose massiv, 4-fach

Art. Nr.: 7310104

Typ: UP40

Äusserst massives Material; dicke Wandstärke; Mit entnehmbaren Trennwänden zwischen jeder Einheit.

## Technische Daten

### Abmessungen

Durchmesser:	-
Höhe:	71mm
Breite:	284mm
Tiefe:	63mm

### Werkstoff

Dose:	PP
Kasten:	-
Deckel:	-

### Umgebungstemperaturen

Umgebungstemp. (minimal):	-25°C
Umgebungstemp (maximal):	40°C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35°C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig):	90%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C:	50%

### Eigenschaften

Montageart:	UP
Farbe:	orange
Leiterquerschnitt:	max 2,5mm <sup>2</sup>
Anreihbar:	-
Leitungseinführungen:	18
Leitungsrückhalt:	-
Fräßloch:	-
Geeignet für Wandstärke:	-
plombierbar:	-
Bemessungsspannung:	400V
Schwermetallfrei:	Ja
PVC frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Schutzart:	IP20
Witterungsbeständig:	Nein
Reach:	Ja
Rohs:	Ja
VDE:	-
CE:	Ja
Glühdraht geprüft:	650°