



FR-Abzweigkasten

Art. Nr.: 7340038

Typ: E113

Mit selbstdichtenden Abschneid-Leitungseinführungen

Technische Daten

Abmessungen

Durchmesser:	-
Höhe:	85mm
Breite:	85mm
Tiefe:	40mm

Werkstoff

Dose:	-
Kasten:	PE-LD
Deckel:	PE-LD

Umgebungstemperaturen

Umgebungstemp. (minimal):	-25°C
Umgebungstemp. (maximal):	40°C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35°C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig):	90%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C:	50%

Eigenschaften

Montageart:	AP
Farbe:	grau
Leiterquerschnitt:	max 2,5mm ²
Anreihbar:	-
Leitungseinführungen:	12+3 rückseitig
Leitungsrückhalt:	-
Fräßloch:	-
Geeignet für Wandstärke:	-
plombierbar:	-
Bemessungsspannung:	400V
Schwermetallfrei:	Ja
PVC frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Schutzart:	IP54
Witterungsbeständig:	-
Reach:	Ja
Rohs:	Ja
VDE:	VDE
DIN EN 60670-1(VDE 0606-1); DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)	
CE:	Ja
Glühdraht geprüft:	650°