

24 L

0,75 PS

8 bar

ÖLFREI



HC24Si | 24 L KOMPRESSOR

FLÜSTERLEISE UND DENNOCH LEISTUNGSSTARK PRÄSENTIERT SICH DER SCHEPPACH HC24Si LEISE KOMPRESSOR. MIT SEINEM 24 L KESSEL UND SEINEN 120 L/MIN ANSAUGLEISTUNG VERFÜGT ER STETS ÜBER GENÜGEN RESERVEN FÜR ANWENDUNGEN IN HAUS UND GARAGE. SEIN 0,75 PS MOTOR DREHT MIT 1400 UMDREHUNGEN, UND SCHAFFT DAMIT BESONDERS LEISE 78 DB, WAS LEDIGLICH DER LAUTSTÄRKE EINER NORMALEN UNTERHALTUNG ENTSPRICHT. DAMIT EIGNET SICH DER KOMPRESSOR BESONDERS FÜR EINSATZBEREICHE, AN WELCHEN KEIN LÄRM ERWÜNSCHT IST.

- Kesselgröße 24 L
- Max. Arbeitsdruck 8 Bar
- Ölfrei und wartungsarm
- Besonders leise 78 dB Lautstärke im Betrieb
- Große Laufräder für einfachen Transport
- 120 L/min Ansaugleistung
- Vibrationsgedämpfter Standfuß für ruhiges arbeiten
- Zwei Schnellanschlusskupplungen

PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	550 x 280 x 565 mm
Kesselgröße	24 L
Arbeitsdruck max.	8 bar
Ansaugleistung	120 L/min
Schalleistungspegel (LpA)	78 dB(A)
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	550 W

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	20 / 22 kg
Abmessung Verpackung	565 x 250 x 570 mm
Artikelnummer	5906131901
EAN	4046664069423
20 Container	240 Stück
40 Container	480 Stück
40 HQ Container	656 Stück

