

## PRODUKTVORTEILE

- ✓ Ermüdungsfreies Arbeiten
- ✓ Höherer Durchsatz als mit einem herkömmlichen Spaten
- ✓ Universeller Einsatz in Garten und Haus
- ✓ Auch mit kleineren Kompressoren verwendbar, benötigte Luftmenge nur 160 L/min und 24 Liter Tank



## AERO<sub>2</sub> SPADE PNEUMATISCHES 5 IN 1 UNIVERSALWERKZEUG

MACHEN SIE SICH IHRE ARBEIT IM GARTEN ODER AUF DER BAUSTELLE IM UND UM DAS HAUS EINFACHER, MIT DEM NEUEN SCHEPPACH AERO<sub>2</sub> SPADE. IDEAL FÜR LANDSCHAFTSGÄRTNER, HAUSBESITZER UND IM EINFACHEN INDUSTRIE-EINSATZ. UNIVERSELLER EINSATZBEREICH DANK EINER VIELZAHL AN AUFSTECKWERKZEUGEN.

- Kompakte Bauweise für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Bereichen
- Vibrationsdämpfender Gummihandgriff
- Wechselsystem für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Betriebsdruck 6,3 bar
- Geschmiedetes Spatenblatt



### SPITZMEISSEL

Zur Anwendung in Beton. Durch seine scharfe Spitze dringt er besser in Beton oder Mauerwerk ein, als ein Flachmeißel.

### FLACHMEISSEL (25 mm)

Ein schmaler Flachmeißel hilft Ihnen bei ersten Abgrenzungsarbeiten, wie z.B. beim Herausarbeiten von Kanälen

### BREITMEISSEL (60 mm)

Abbruchwerkzeug zum Entfernen von Gips, Fliesen, Putz und Mörtel von Wänden

### SCHABER

Ideal zum Entfernen von Farbe, Lackfarben, imprägnierten Böden, Linoleum und Kleberesten

### SPATEN (GESCHMIEDET)

Nützlich bei allen Erdarbeiten oder dem Trennen und Ausgraben von Wurzeln. Das Spatenblatt ist aus geschmiedetem Stahl gefertigt.

# UNIVERSSELL EINSETZBAR IM GARTEN UND HAUS



## PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	820 x 360 x 75 mm
Arbeitsdruck max.	6,3 bar
Ansaugleistung max.	280 L/min

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	11,5 / 12 kg
Abmessung Verpackung	850 x 390 x 75 mm
Artikelnummer	5909601900
EAN	4046664064299
20 Container	1010 Stück
40 Container	2020 Stück
40 HQ Container	2020 Stück

## KOMPRESSOR EMPFEHLUNGEN

24 L Kompressoren	kleinere Aushubarbeiten
50 L Kompressoren	mittlere Aushubarbeiten, Entfernen von Wurzelstücken
100 L Kompressoren	größere Aushubarbeiten, Abbrucharbeiten