



D



C



B



A



**A DRUCKLUFT-BOHRMASCHINE
3/8" ZUBEHÖR-SET**

EIN PRAKTISCHER HELFER IN IHRER
WERKSTATT UND DABEI LEICHT
UND KOMPAKT

- Bohrfutter-Spannbereich 1 – 10 mm
- Rechts-/Links-Lauf mit einfacher Umschaltung
- Kompaktes Design
- Arbeitsdruck 91 psi (6,3 bar)
- Luftbedarf Ø: 141 L/min
- Enthält 10 x HSS Bohrer, 6 x CrV Bits, 1 x Bithalter, Schmiervorrichtung, Schlüssel für Bohrfutter, Öl-Fläschchen
- Inklusive Transportkoffer

Artikelnummer: 7906100714
EAN: 4046664041924



B 2in1 KLAMMER- UND NAGELPISTOLE

BENUTZERFREUNDLICHER UND
LEICHTER SCHUSSAPPARAT FÜR
KLAMMERN UND NÄGEL.
UNIVERSELL EINSETZBAR FÜR
ZAHLEICHE ANWENDUNGEN

- Nagellänge 15 – 50 mm
- Klammerlänge 16 – 40 mm
- Luftbedarf je Schuss: 1,5 L
- 360° einstellbare Abluftführung
- Inklusive: 1000 x Nägel (jeweils 250 Stk.: 15 mm, 25 mm, 40 mm, 50 mm)
- 1000 x Klammern (jeweils 250 Stk.: 15 mm, 25 mm, 40 mm, 50 mm), Werkzeug, Schutzbrille und Öl-Fläschchen
- Inklusive Transportkoffer

Artikelnummer: 7906100715
EAN: 4046664041931



C DRUCKLUFT-MEISSELHAMMER-SET

IDEAL ZUM TRENNEN VON BLECH
UND STEIN. GEEIGNET FÜR KLEINERE
ABBRUCHARBEITEN IN MAUERWERK,
ZIEGEL USW.

- 4500 Schläge pro Minute
- Arbeitsdruck max. 91 psi (6,3 bar)
- Luftbedarf Ø: 79,2 L/min
- Gummierter Handgriff für ergonomisches Arbeiten
- Enthält 5 Meißeleinsätze und Öl-Fläschchen
- Inklusive Transportkoffer

Artikelnummer: 7906100716
EAN: 4046664041948



D DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER-SET

IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN WERK-
STÄTTEN BEIM REIFENWECHSELN
ODER ANDEREN MONTAGEARBEITEN

- Drehzahl 7000 min⁻¹
- Drehmoment 312 Nm
- Luftbedarf Ø: 141 L/min
- Rechts-/Links-Lauf mit einfacher Umschaltung
- Enthält: Schlagschrauber, 10 x 1/2" Steckschlüssel (9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 27 mm), Verlängerung 85 mm, Leitungöler und Öl-Fläschchen
- Inklusive Transportkoffer

Artikelnummer: 7906100717
EAN: 4046664041955