



# Thermaltake

COOLall YOUR LIFE

## Pacific PR22-D5 Plus

Artikelnummer	Bezeichnung	Technische Daten	EAN Nummer	Bild
CL-W187-PL00SW-A	Pacific PR22-D5 Plus	Abmessungen: 94.1 (L) x 87.4 (B) x 309.7 (H) (mm) Max. Durchfluss: 1135 l/h Max. Druck: 50 PSI Eingangsspannung: 12V / 5V Leistungsaufnahme: 37W / 6.5W Material: POM + PMMA Gewinde: G1/4 Kapazität: 300ml Anschluss: 4 Pin Teile: 1. Stopper *1 (G1/4) 2. Bracket *2 3. Clip*2 Pumpengeschwindigkeit : P1: 1,800 RPM P2: 2,550 RPM P3: 3,300 RPM P4: 4,050 RPM P5: 4,800 RPM	4711246870857	