



Technische Daten

- Frequenzbereich: UHF 174 - 230 Mhz / VHF 470 - 790 Mhz
- Empfangsbereich: FM / VHF / UHF / DAB / DAB+
- Verstärkung passiv: 20 - 33 dB (max. 44 dB)
- Antennenkabel: 6 m (75 Ω)
- 5 Volt Spannungsversorgung über KFZ-Adapter / USB Adapter / Receiver

Sonstiges

- Kontroll-LED für Spannungsversorgung
- LTE Filter für störungsfreien Empfang

Logistische Daten

- Abmessungen mit Fuß: 280 x 120 mm (Ø/H)
- Abmessungen ohne Fuß: 280 x 75 mm (Ø/H)
- Gewicht: 244 g

Lieferumfang

- Megasat T4
- Standfuß
- Masthalterung inkl. Mastschelle
- Koaxialkabel inkl. Koax-Stecker (1,5 m)
- Koaxialkabel inkl. F-Stecker (6 m)
- 12 Volt KFZ zu Koax Adapter
- 5 Volt USB zu Koax Adapter
- Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- Aktive DVB-T Rundstrahl-Antenne für den Empfang von analogen und digitalen Radio- und TV Programmen (auch DVB-T2 HD geeignet).
- Die Antenne muß nicht ausgerichtet werden und empfängt die Signale an jedem beliebigen Standort. Ideal für Wohnwagen, Campingfahrzeuge, LKW oder Boot.
- Spannungsversorgung über DVB-T Receiver, 12 V KFZ-Adapter oder 5 V USB-Adapter.
- Universelle Montagemöglichkeiten (Dach, Tisch, Wand oder Mast).
- Kompakte Abmaße und leichtes Gewicht.

