



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**ECOSYS M6230cidn**  
**ECOSYS M6630cidn**

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME  
FÜR FORMATE BIS DIN A4



# DIE MULTIFUNKTIONALEN FARBEXPERTEN



Hat's drin und hat's drauf! Der ECOSYS M6230cidn / ECOSYS M6630cidn bringt alles mit, was Sie zum effizienten Arbeiten brauchen: Multifunktionalität kombiniert mit hoher Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bei exzellenter Benutzerfreundlichkeit. Die Farb-Multifunktionssysteme sind speziell für kleine und mittlere Arbeitsgruppen konzipiert und bieten eine tolle Ausstattung. Dank des leistungsstarken Originaleinzugs und bemerkenswerter Scan-Performance können Dokumente in kürzester Zeit digitalisiert werden. Und die besonders langlebigen Komponenten gewährleisten einen reibungslosen Betrieb der Systeme. Durch die ressourcenschonende und zuverlässige Technologie eignen sie sich ideal für den hektischen Alltag in umweltbewussten Büros.

- > Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
- > Bis zu 30 Seiten pro Minute in Farbe und Schwarz-Weiß (Druck/Kopie)
- > Bis zu 1.200 dpi Druckauflösung
- > 75-Blatt-Originaleinzug mit automatischer Wendung
- > Bis zu 5 Papierzuführungen für max. 1.850 Blatt Kapazität
- > HyPAS-Plattform für skalierbare Lösungen und erweiterte Konnektivität<sup>2</sup>
- > Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
- > Optional: Erstellung durchsuchbarer PDF direkt auf dem System
- > Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
- > CO<sub>2</sub>-neutraler KYOCERA Toner<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland, Österreich und Schweiz.  
<sup>2</sup> Installation einer SD-/SDHC-Karte oder optionalen SSD-Festplatte erforderlich.



Die einzigartige ECOSYS Technologie von KYOCERA basiert auf sehr langlebigen Komponenten. KYOCERA nutzt dafür langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how im Bereich der Hochleistungskeramik, der Kernkompetenz des Unternehmens. Im Vergleich zu herkömmlichen Laserdruckern und Laser-Multifunktionssystemen der

jeweiligen Klasse können Bildtrommel und Entwicklereinheit aufgrund ihrer vielfach höheren Lebensdauer deutlich länger im System verbleiben. Lediglich der Tonerbehälter muss als Verbrauchsmaterial getauscht werden. Das reduziert Folgekosten sowie Abfall und schonet dadurch Budget und Umwelt.

## ALLGEMEIN

**Technologie:** KYOCERA ECOSYS, Farblaser, HyPAS-Plattform<sup>1</sup>

**Bedienfeldanzeige:**  
Touchscreen 17,8 cm (7")

**Geschwindigkeit:**  
Bis zu 30 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren)

**Druckvolumen:** max. 10.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 100.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)<sup>2</sup>

**Aufwärmzeit:** ca. 26 Sekunden (nach dem Einschalten)

**CPU:** Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz

**Speicher:** 1 GB, max. 3 GB möglich

**Schnittstellen:** USB 2.0, Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL, USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays, Auftrags-Box-Funktionen und HyPAS Applikationen)

**Integriertes Kostenstellenmanagement:**  
max. 100 Kostenstellen

**Abmessungen (H x B x T):** 616 mm x 475 mm x 558 mm

**Gewicht:**  
ca. 35,4 kg

**Netzspannung:** 220 – 240 V, 50 Hz

**Leistungsaufnahme:**  
Ruhemodus: 0,6 W  
Bereit: 70 W  
Drucken/Kopieren: 496/521 W

**Geräuschmission<sup>3</sup> (gemäß auf ISO 7779):**  
Bereit: 29,4 dB(A)<sub>L<sub>eq</sub></sub>  
Drucken: 49,4/49,6 dB(A)<sub>L<sub>eq</sub></sub> (SW/Farbe)  
Leiser Druck: 46,4 dB(A)<sub>L<sub>eq</sub></sub> (reduzierte Druckgeschwindigkeit, Farbmodus)

**Sicherheitsprüfungen:** TÜV-GS, CE.  
Die Produktion dieser Multifunktionssysteme erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

## PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

**Originaleinzug mit automatischer Wendung:**  
Max. 75 Originale, 50 – 120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)

**Papierzufuhr:**  
Universalzufuhr:  
max. 100 Blatt, 60 – 220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)  
Papierkassette:  
250 Blatt, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)  
Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 1.850 Blatt

**Duplex-Einheit:**  
beidseitiger Druck, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, benutzerdefiniert (Legal/Folio – A5R)

**Papierablage:** 250 Blatt face-down

## DRUCKFUNKTION

**Auflösung:** 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 x 600 dpi MultiBit (für

Druckqualität bis zu 9.600 x 600 dpi)

**1. Seite nach:**  
ca. 6,5/7,5 Sekunden (SW/Farbe)

**Druckersprache:** PRESCRIBE IIc

**Emulationen:** PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS-Direktdruck

**Betriebssysteme:** alle gängigen Windows Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

**Schriften/Barcodes:** 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)

**Funktionen:** „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und aufbewahren“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus, AirPrint, Google Cloud Print, Mopria

## KOPIERFUNKTION

**Auflösung:** 600 x 600 dpi

**Erste Kopie nach:**  
ca. 7,5/9 Sekunden (SW/Farbe)

**Kopiervorwahl:** 1 – 999 Kopien/Sätze

**Zoombereich:** 25 – 400 % in 1 %-Schritten

**Feste Zoomfaktoren:** 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

**Funktionen:** Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

## SCANFUNKTION

**Scangeschwindigkeit:**

Max. 60 Bilder pro Minute in SW (300 dpi)  
Max. 40 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi)

**Auflösung:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

**Max. Scanformat:** A4, Legal/Folio

**Funktionen:** Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (Netzwerk), Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist)

**Dateitypen:** PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS

**Funktionalität:** Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, „Leere Seiten auslassen“, Banner Scan (max. 300 dpi, SW oder Graustufen, max. 216 mm x 915 mm)

**Betriebssysteme:** Windows XP<sup>4</sup>/Vista/7/8/10/Server 2003<sup>4</sup>/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Mac OS X 10.7 bis 10.13 (FTP und Email)

**FAXFUNKTION (nur ECOSYS M6630cidn)**

**Kompatibilität:** ITU-T Super G3

**Modemgeschwindigkeit:** max. 33,6 kbps

**Max. Faxformat:** A4, Legal/Folio

**Kurzwahl:** 100 Nummern

**Adressbuch:** 200 Einträge

**Speicherempfang:** 256 Seiten (Testchart KDC ITU-T A4 #1)

**Funktionalität:** Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/Senden

## VERBRAUCHSMATERIALIEN

**TK-5270K:** Toner schwarz für 8.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798, Kapazität des mitgelieferten Toners: 3.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798

**TK-5270C, TK-5270M, TK-5270Y:** Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 6.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798, Kapazität der mitgelieferten Toner: jeweils 2.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798

## OPTIONEN

**Papierkassette PF-5100:**

max. 500 Blatt, 60 – 220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, benutzerdefiniert (92 mm x 162 mm – 216 mm x 356 mm) Bis zu 3 optionale Papierkassetten möglich.

**Unterschrank:**

CB-5100H: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 50 cm

CB-5100L: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 37 cm

**Halbautomatischer Hefter MS-5100:**

Heftkapazität: max. 20 Blatt

**Speichererweiterung:**

MD3-1024: 1.024 MB, MDDR3-2GB: 2.048 MB

**Festplatte (SSD):**

HD-6: 32 GB für einfaches Dokumentenmanagement  
HD-7: 128 GB für einfaches Dokumentenmanagement

**Datensicherheits-Kit (E):** Zuverlässiger Schutz von Daten auf der optionalen Festplatte

**Scan Extension Kit (A):** erstellt per integrierter optischer Texterkennung (OCR) durchsuchbare, editierbare PDF direkt auf dem MFP-System. Als weitere Zielformate stehen Microsoft Word, Excel und PowerPoint zur Verfügung. Kein separater Server erforderlich.<sup>1</sup>

**USB-Kartenleser:** vereinfacht Authentifizierung am System

**Optionale Schnittstellen:**

IB-36: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)<sup>4</sup>

IB-50: Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X))

IB-51: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)

## GARANTIE

2 Jahre Bring-in-Garantie auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis max. 200.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des Multifunktionssystems, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.<sup>2</sup>

Kyocera Life – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Multifunktionssystem und Optionen.

## MODELLVARIANTEN

**ECOSYS M6230cidn/KL3**

inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)

**ECOSYS M6630cidn/KL3**

inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und larmarm
- langlebig

## IHR KYOCERA PARTNER

**KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH** – Otto-Hahn-Straße 12 – D-40670 Meerbusch  
Infoline: +49 (0)800 1871877 – Fax: +49 (0)2159 918-106 – [www.kyoceradocumentsolutions.de](http://www.kyoceradocumentsolutions.de)

**KYOCERA Document Solutions Austria GmbH** – Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien  
Infoline: +43 (0)1 863380 – Fax: +43 (0)1 86338-400 – [www.kyoceradocumentsolutions.at](http://www.kyoceradocumentsolutions.at)

**KYOCERA Document Solutions Europe B.V.** – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich  
Infoline: +41 (0)44 9084949 – Fax: +41 (0)44 9084950 – [www.kyoceradocumentsolutions.ch](http://www.kyoceradocumentsolutions.ch)

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ gilt für dieses Produkt nur in Deutschland.

<sup>1</sup> SD-/SDHC-Karte oder SSD-Festplatte erforderlich.

<sup>2</sup> Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe [www.kyoceradocumentsolutions.de](http://www.kyoceradocumentsolutions.de)

<sup>3</sup> Surface sound pressure level (1 m Messabstand). <sup>4</sup> Nicht für WSD(WIA)-Scan.

<sup>5</sup> Kann auch in Kombination mit SSD-Festplatte oder anderer optionaler Schnittstelle installiert werden.