

Produktdatenblatt

2xUSB Schutzkontakt-Steckdose 2800mA

Anwendungsgebiete

Hotel
Gastronomie
Büroräume
Wohnräume
Flughafen-Lounge



Eigenschaften & Vorteile

Inkl. Rahmen in Reinweiß mit integriertem Kinderschutz

USB-Ports sind kompatibel zu USB 2.0/3.0 und Apple-Produkten

Stand: 06. März 2017

Technische Daten

Elektrisch

Anschlussleistung in W	max. 3680 (230 V/AC, 16A)
Betriebsspannung in V	max. 250
USB-Ladeausgang in W	max. 10,5
Frequenz	50/60 Hz

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist in Schutzklasse I aufgebaut. Der Schutzleiter muss angeschlossen werden!

Wenn am Montageort keine Netzzuleitung mit Schutzleiter zur Verfügung steht, so darf das Produkt nicht angeschlossen und montiert werden.

Verlegen Sie vorher eine neue Netzzuleitung mit Schutzleiter. Wird kein Schutzleiter angeschlossen, so besteht im Fehlerfall Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!

Sonstige Produktdaten

Betriebsbedingungen	-10 bis +40°C, 20-90 % rf	Verpackungsart	Retail / farbige Box
Leistungsquerschnitt	1,5 – 2,5 mm ²	Nettogewicht in g	ca. 222
Einbautiefe in mm	ca. 43	Verpackungseinheit	1
Einbaudurchmesser in mm	60	Verpackungseinheit in mm	
Rahmenmaße in mm	80 x 80	Menge Masterbox	
Farbton Rahmen	RAL9010	Masterbox in mm	
Bestellnummer	USB1001	Gewicht Masterbox in kg	
EAN Code	4251351803246	CBM Masterbox	
Zolltarifnummer	8536 5080		

Stand: 06. März 2017