

Erforderliche Angaben zu Einzelraumheizgeräten für gasförmige/flüssige Brennstoffe			
Name und Anschrift des Herstellers oder seines autorisierten Vertreters	De' Longhi Appliances s.r.l. via L. Seitz 47 - 31100 Treviso - Italy		
Modellkennung(en):	VBF		
Energieeffizienzklasse	A		
Direkte Wärmeleistung:	4,2	kW	
Indirekte Wärmeleistung:	0,0	kW	
Der Energieeffizienzindex (EEI)	91	%	
Brennstoff			
Bitte Brennstoffart auswählen	flüssig	G30/G31	
Wärmeleistung			
Nennwärmeleistung	P_{nom}	4,2	kW
Mindestwärmeleistung	P_{min}	1,5	kW
Thermischer Wirkungsgrad (NCV)			
Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	$\eta_{th,nom}$	100	%
Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung	$\eta_{th,min}$	100	%
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle			
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	ja		
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	nein		
Leistungsbedarf der Pilotflamme			
Leistungsbedarf der Pilotflamme	P_{pilot}	0,000	kW
Besonderen Vorkehrungen			
Siehe Typenschild, Bedienungsanleitung			