


KA 006/5 BK

Abzweigkasten 86x44x41mm, Kunststoff, RAL 9005, mit Klemmeinsatz



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polyethylen / Polypropylen
Schutzart	IP55
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	60 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Spannung	400 V
Bemessungsquerschnitt	1,5 mm ²
Klemmen/Pole	5 x 1,5 mm ²
Befestigung	2 außenlieg. BefestigungsfüÙe
Ø Kabel min	7 mm
Ø Kabel max	12 mm
AußenmaÙe LxBxH	86 x 44 x 41 mm
Für Kabelverschraubung	
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10109579
Typ	KA 006/5 BK
Verpackungseinheit	10
ETIM-Klasse	EC002600

Zusatzinformation:

Befestigung: mit Kabelbindern, 2 außenliegende Befestigungslaschen

Ausstattung:

- 10 selbstdichtende, abschneidbare Kabeleinführungen seitlich, 2 im Boden
- unverlierbarer Deckel

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

- mit Klemmeinsatz 5-polig, 1,5mm²

Empfohlenes Zubehör

ZER 4-12	10109800
ESD 30	10109875
ESV	10109876
EDV	10109877

Ersatzteile

SP-KT 11/5 Klemmeinsatz	22000409
--------------------------------	----------

02.01.2019


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH


Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com