

**BETRIEBSSTUNDENZÄHLER**

müller BW 30 - BG 30

Spannbügel für Bx  
30**Übersicht**

- Frontplatte 53 x 28mm
- Rastfeder integriert
- Mit Universalanschluß
- Anschlüsse fingersicher nach VBG4
- Einbauöffnung: 50 x 25 mm

**Spannungsvarianten**

- siehe technische Daten

**Bestellnummern****■ müller**

BW 30.18

AC / Front 53x28mm

BG 30.18

DC / Front 53x28mm

# BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

müller BW 30 - BG 30

## Bestellinformationen

	Spannung	EAN	Art. Nr.
<b>BW 30.18</b>	230 V 50 Hz	4022709203069	20306
<b>BG 30.18</b>	12-48 V DC	4022709200402	20040

Weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

## Technische Daten BW 30.18 Wechselstrom

Spannungstoleranz	±15%
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	0,11 W
Zählkapazität	99.999 Std.
Ablesegenauigkeit	0,01 Std.
Ziffernhöhe	4,4 mm
Zifferfarbe	weiß, Dezimalen rot
Laufanzeige	schnelllaufend
Zulässige Umgebungstemperatur	-15...+50 °C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Montage	Schalttafeleinbau
Anschlussart	Universalanschluss: Schraub- und AMP-Steckverbindung 6,3 x 0,8 mm
Schutzart (DIN EN 60529)	Front IP 65
Schutzklasse	II bei bestimmungsgemäßer Montage

## Technische Daten BG 30.18 Gleichstrom

Anschlussspannung (bei Bestellung bitte angeben)	12-48 V DC
Sonderspannungen	5-24 V 100-300 V DC
Andere Spannungen	auf Anfrage
Spannungstoleranz	±10%
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	ca. 20 mW bei 12 V DC
Zählkapazität	99.999 Std.
Ablesegenauigkeit	0,1 Std.
Ziffernhöhe	4,4 mm
Zifferfarbe	weiß, Dezimalen rot
Laufanzeige	LED
Zulässige Umgebungstemperatur	-10°...+50°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Montage	Schalttafeleinbau
Anschlussart	Universaanschluss: Schraub- und AMP-Steckverbindung 6,3 x 0,8 mm
Schutzart (DIN EN 60529)	Front IP 65
Schutzklasse	III (bis 48 V DC)

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten  
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

