

EUROLITE LED BAR-3 HCL Leiste

Kompakte (26 cm) Bar mit 3 x 12-W-6in1-LED und RGBWA+UV-Farbmischung

Art.-Nr.: 51930395

GTIN: 4026397617177



Features:

- 3 leistungsstarke LEDs 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 3; EASY SHOW 2; Light 'J'; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Geräuschloser Betrieb

Lieferumfang

- 1 x Lichteffect, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397617177

Gewicht: 1,28 kg

Länge: 0,28 m

Breite: 0,12 m

Höhe: 0,17 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 12 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	3 x 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 3; 4; 6; 10
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	EASY SHOW 3; EASY SHOW 2; Light J; LED PC- Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	40°
Wellenlänge:	Ultraviolett (UV) 400 nm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Aluminiumguss; Metall; Kunststoff hart
Maße:	Länge: 26,5 cm Tiefe: 8,7 cm Höhe: 12,9 cm
Gewicht:	1,13 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm; 4 x Ø8mm; 2 x Ø5mm
Material:	Metall, 2 mm
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte