



PURE WINGS 2

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO

140mm - 120mm - 92mm - 80mm
140mm high-speed - 120mm high-speed

ANWENDUNGSBEREICHE

Home- und Office-PCs
 Gaming- und Multimediasysteme
 Optimal für den Einsatz auf Wasser- oder Luftkühlern
 Anspruchsvolle Grafikanwendungen

HIGHLIGHTS

Sehr leiser Betrieb selbst bei maximaler Drehzahl
 Luftstromoptimierte Lüfterblätter
 Langlebige Rifle-Lager-Technologie
 3-Pin Anschluss

Pure Wings 2 – Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Pure Wings 2 Lüfter statten nicht nur den Einstiegsrechner mit der wohlbekanntesten und leisen be quiet! Kühlung aus, sondern sind gleichzeitig genauso gut für Gaming- und Multimediasysteme geeignet.

Highlights »

- Luftstromoptimierte Lüfterblätter zur Reduzierung geräuschverursachender Luftturbulenzen bei gleichzeitiger Erhöhung des Luftstroms
- Selbst bei maximaler Auslastung bieten die Lüfter einen sehr leisen Betrieb
- Das langlebige Rifle-Lager ermöglicht eine Betriebslebensdauer von bis zu 80.000 Stunden
- Besonders geeignet für den Einsatz auf Wasser- oder Luftkühlern
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland
- 3 Jahre Herstellergarantie

Pure Wings 2 »

Höchste Zuverlässigkeit, geräuscharmer Betrieb und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Die Pure Wings 2 Lüfter sind einzigartig in ihrer Klasse. Wenn es darum geht, die wohlbekannteste und leise be quiet! Kühlung im PC einzusetzen, sind die Pure Wings 2 einfach die perfekte Wahl.

PURE WINGS 2

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO

Technische Daten »				
Lüftergröße (mm)	140	120	92	80
Artikelnummer	BL047	BL046	BL045	BL044
EAN Code	4260052183366	4260052183359	4260052183380	4260052183373
Abmessungen (B x H x T in mm)	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25	92 x 92 x 25	80 x 80 x 25
Lüfterdrehzahl (rpm) @ 12V	1,000	1,500	1,900	1,900
Lautstärke (dB(A)) @ 12V	18,8	19,2	18,6	18,2
Fördervolumen bei 12V (cfm / m3/h)	61,2 / 104	51,4 / 87	33,15 / 56,02	26,3 / 44,45
Luftdruck @ 12V (mm/H ₂ O)	0,76	1,25	1,65	1,85
Arbeitsspannungsbereich (Volt)	5-12	5-12	5-12	5-12
Leistungsaufnahme (W)	3,6	2,4	3,84	1,68
Maximalstrom (A)	0,30	0,20	0,32	0,14
Anschluss	3-Pin	3-Pin	3-Pin	3-Pin
Lebensdauer @ 25°C (h)	bis zu 80.000	bis zu 80.000	bis zu 80.000	bis zu 80.000
Lieferumfang	vier Befestigungsschrauben			

Technische Daten »		
Lüftergröße (mm)	140mm high-speed	120mm high-speed
Artikelnummer	BL082	BL080
EAN Code	4260052186848	4260052186824
Abmessungen (B x H x T in mm)	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25
Lüfterdrehzahl (rpm) @ 12V	1,600	2,000
Lautstärke (dB(A)) @ 12V	36,3	35,9
Fördervolumen bei 12V (cfm / m3/h)	94,2 / 160	65,51 / 111,3
Luftdruck @ 12V (mm/H ₂ O)	1,82	2,23
Arbeitsspannungsbereich (Volt)	5-12	5-12
Leistungsaufnahme (W)	6	3,6
Maximalstrom (A)	0,5	0,3
Anschluss	3-Pin	3-Pin
Lebensdauer @ 25°C (h)	bis zu 80.000	bis zu 80.000
Lieferumfang	vier Befestigungsschrauben	

Kontakt »	
be quiet! Hauptsitz Listan GmbH Biedenkamp 3A 21509 Glinde Deutschland	Service-Hotline: +49 40 7367 686 44 (Mo. - Fr., 09:00 - 17:30 Uhr, MEZ) E-Mail: service@bequiet.com Besuchen Sie den Servicebereich auf bequiet.com für Informationen zu Ihrem regionalen Servicekontakt.