



# Acer Spin 1

(SP111-34N-P3RH)

*Handlicher Akrobat*



- Prozessor: Intel® Pentium® N5000
- Display: 11,6" Multi-Touch FHD mit IPS
- Arbeitsspeicher: 4 GB LPDDR4 RAM
- Massenspeicher: 128 GB eMMC
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics 605
- Betriebssystem: Windows 10 Home (64 Bit)





## Acer SP111-34N-P3RH

## SPEZIFIKATIONEN



### Bestellinformationen

Serie	Acer Spin 1
Modellbezeichnung	SP111-34N-P3RH
Artikelnummer	NX.H67EV.003
EAN	4710180170535
Kurzbeschreibung	11,6" Multi-Touch FHD mit IPS / Intel® Pentium® N5000 / 4 GB LPDDR4 RAM / 128 GB eMMC / Intel® UHD Graphics 605 / Win 10 Home (64 Bit) / Steel Gray (Unibody Aluminium)

### Betriebssystem

Betriebssystem	Windows 10 Home (64 Bit)
----------------	--------------------------

### Gehäuse

Gehäuse / Farbe	Steel Gray (Unibody Aluminium)
Serviceklappe	-
Abmessungen	290 x 200 x 14,1 mm (B x T x H)
Gewicht	1,25 Kg
Passiv gekühlt (lüfterlos)	Ja

### Display

Displaygröße	11,6 Zoll (29,46 cm)
Display-Typ	Acer CineCrystal™ Multi-Touch FHD IPS Display mit LED-Backlight
Display-Auflösung in Pixel	1.920 x 1.080
Seitenverhältnis	16:9

### Prozessor und Chipsatz

Prozessor	Intel® Pentium® Prozessor N5000
Taktfrequenz	1,1 GHz (bis zu 2,7 GHz)
Cache	4 MB
Anzahl Prozessorkerne / Threads	4 / 4
Chipsatz	Integrated SOC

### Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	4 GB LPDDR4 RAM
Arbeitsspeicherbelegung	1x 4 GB LPDDR4 RAM (onboard)
Maximaler Arbeitsspeicher	Onboard-Arbeitsspeicher (nicht austausch- oder aufrüstbar)
Massenspeicher	128 GB eMMC
Optisches Laufwerk	-

### Grafikkarte

Grafikkarte	Intel® UHD Graphics 605
-------------	-------------------------

### Verbindungen

LAN	-
Wireless LAN	Intel® Dual Band Wireless-AC, 802.11 ac/a/b/g/n
Wireless WAN / SIM-Karte	- / -
Wireless Gigabit	-
Bluetooth	Bluetooth® 4.0
NFC	-

### IO Anschlüsse

HDMI	1x (HDCP)
VGA	-
Displayport	-
Thunderbolt	-
USB 3.1	-
USB 3.0	1x
USB 2.0	1x
Ethernet (RJ-45)	-
Kartenleser	MicroSD Kartenleser
Audio Anschluss	1x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out (unterstützt Headsets mit integriertem Mikrofon)
Docking Anschluss	-

### Eingabe

Tastatur	Acer FineTip Tastatur (86-/87-/91-Tasten)
Tastaturlayout	Deutsch (QWERTZ)
Tastatur hintergrundbeleuchtet	-
Touchpad	Multi-Gesture Touchpad (Microsoft Precision Touchpad Certification)

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2018 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

**Sicherheit**

Fingerprintsensor	-
Kensington Schloss	-
Sicherheitssoftware	-

**Audio und Video**

Audio	Acer TrueHarmony, Skype for Business Zertifikation
Lautsprecher	Zwei eingebaute Stereo-Lautsprecher
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon
Webcam	Acer Webcam

**Akku und Netzteil**

Akku	Li-Ion Akku (2 Zellen / 4670 mAh / 36 Wh)
Akkulaufzeit	Bis zu 8 Stunden (basierend auf MobileMark® 2014 Test)
Netzteil	45W AC-Netzteil
Akku fest verbaut	Ja

**Software**

Office	Microsoft Office 2016 Verknüpfung (Download-Link für 30 Tage Testversion)
--------	--

**Garantie**

2 Jahre Garantie (Einsende-/ Rücksendeservice) inkl. 1 Jahr International Travelers Warranty

**Logistik**

Menge pro Layer	30
Menge pro Europalette	120
Menge pro Tower	240
Menge pro Container	2.640
Kartonmaße / -gewicht	390 x 79 x 238 mm (B x T x H) / 2,22 Kg

**Zubehör**

Enthaltenes Sonderzubehör	Acer Active Pen
---------------------------	-----------------