



Produktbeschreibung: Geräteinsatz für die Montage in Möbel, Hohlwände oder Doppelböden (Plattenstärke 9-38 mm)

geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 500 V

schnelle Montage mittels Fixierungslappen

der Unterteil ermöglicht Fixierung der Kabel gegen deren Ausreißen

ermöglicht die Montage modularer Geräte 45x45 (max. 3 Stk) und 22,5x45 (max. 6 Stk), Installation der Geräte von Legrand, ABB, PEHA, Simon connect, Schneider electric möglich

Abmessung (zusammengebaut): 175 x 80 x 75 mm

Material: PC-ABS (halogenfrei)

Farbe: hellgrau RAL 7035 / weiß RAL 9003 / Titan

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse: A1-F

Schutzgrad: IP 20

Gewicht: 173 g

Zertifizierung: EN 60 670-1, TP-KO-02/13 Artikel. 15.101 a) zulässige Durchbiegung bis 5,5 mm

Lagerung: ČSN 64 0090

KOPOBOX MINI L_HB - Verpackung - 1 Stk. im Karton; Farbe des Deckels und Rahmen - weiß RAL 9003

KOPOBOX MINI L_KB - Verpackung - 1 Stk. im Karton; Farbe des Deckels und Rahmen - hellgrau RAL 7035

KOPOBOX MINI L_N1B - Verpackung - 1 Stk. im Karton; Farbe des Deckels und Rahmen - Titan, auf Anfrage

Installation:

In die Möbel, Hohlwände oder Doppelböden eine Öffnung (164 x 67 mm) schneiden.

Die Kabel in die Dose einführen und befestigen.

Den Rahmen in die Dose einrasten und zusammen in die vorbereitete Öffnung einlegen und mittels Schrauben auf dem Untergrund befestigen.

Den Rahmen mittels Schrauben auf dem Untergrund befestigen.

In den Rahmen werden modulare Geräte installiert.

Der Deckel wird mit der Spreifeder in den Rahmen eingesetzt.



Installationsvideo