



Produktbeschreibung: dient der Befestigung der Rohrleitung am Grundmaterial
 bei der Montage wird das Rohr in die Clippsschelle eingepresst
 die Clippsschellen sind aneinander reihbar (auch mit unterschiedlichen Abmessungen)
 für die Installation in Tragschienen 5820/.. sind die Schellen mit Rillen versehen
 die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Gase und Dämpfe möglich - Gefahrenzone 2
 die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Stäube möglich - Gefahrenzone 22

Material: PVC

Farbe: hellgrau RAL 7035, weiß RAL 9003, dunkelgrau RAL 7012, schwarz RAL 9005

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C

Brandklasse: A1-F

UV-stabil: nein

Sortierung nach ČSN EN 61386-25: 2441410

Mechanische Schutzgrad nach EN 50102: IK09

Klassifizierung nach ČSN EN 61386-1 ed. 2: 22411

Zertifizierung: EN 61386-1 ed.2:09, EN 50102

Lagerung: ČSN 64 0090



Chemikalienbeständigkeit: JA: Ammoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat

NEIN: Aceton, Benzol, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Artikelnummer	dn (mm)	A	B	Gewicht (g/Stk.)	Verpackung (Stk.)	Farbe	für Rohre
5316E_FB	16	4,3x6,5	12	6	10 / 100 / 500	schwarz RAL 9005	2316E
5316E_HB	16	4,3x6,5	12	6	10 / 100 / 500	weiß RAL 9003	1416E 1216E
5316E_KB	16	4,3x6,5	12	6	10 / 100 / 500	hellgrau RAL 7035	1516E 4016E
5316E_LB	16	4,3x6,5	12	6	10 / 100 / 500	dunkelgrau RAL 7012	8016E
5320_FB	20	4,3x6,5	12	7	10 / 100 / 500	schwarz RAL 9005	2320
5320_HB	20	4,3x6,5	12	7	10 / 100 / 500	weiß RAL 9003	1420 1220
5320_KB	20	4,3x6,5	12	7	10 / 100 / 500	hellgrau RAL 7035	1520 4020
5320_LB	20	4,3x6,5	12	7	10 / 100 / 500	dunkelgrau RAL 7012	8020
5325_FB	25	4,3x6,5	12	10	10 / 100 / 700	schwarz RAL 9005	2325
5325_HB	25	4,3x6,5	12	10	10 / 100 / 700	weiß RAL 9003	1425 1225
5325_KB	25	4,3x6,5	12	10	10 / 100 / 700	hellgrau RAL 7035	1525 4025
5325_LB	25	4,3x6,5	12	10	10 / 100 / 700	dunkelgrau RAL 7012	8025
5332_FB	32	5x10	14	14	10 / 100 / 740	schwarz RAL 9005	2332
5332_HB	32	5x10	14	14	10 / 100 / 740	weiß RAL 9003	1432 1232
5332_KB	32	5x10	14	14	10 / 100 / 740	hellgrau RAL 7035	1532 4032
5332_LB	32	5x10	14	14	10 / 100 / 740	dunkelgrau RAL 7012	8032
5340_FB	40	5x10	14	17	10 / 100 / 400	schwarz RAL 9005	1440
5340_HB	40	5x10	14	17	10 / 100 / 400	weiß RAL 9003	1240 1540
5340_KB	40	5x10	14	17	10 / 100 / 400	hellgrau RAL 7035	4040
5340_LB	40	5x10	14	17	10 / 100 / 400	dunkelgrau RAL 7012	8040
5350_FB	50	6,6x10,2	14	21	10 / 100 / 350	schwarz RAL 9005	1450
5350_HB	50	6,6x10,2	14	21	10 / 420	weiß RAL 9003	1250 1550
5350_KB	50	6,6x10,2	14	21	10 / 100 / 350	hellgrau RAL 7035	4050
5350_LB	50	6,6x10,2	14	21	10 / 100 / 350	dunkelgrau RAL 7012	8050
5363_FB	63	6,6x10,2	14	29	10 / 240	schwarz RAL 9005	
5363_HB	63	6,6x10,2	14	29	10 / 240	weiß RAL 9003	1563 4063
5363_KB	63	6,6x10,2	14	29	10 / 240	hellgrau RAL 7035	8063
5363_LB	63	6,6x10,2	14	29	10 / 240	dunkelgrau RAL 7012	