



Produktbeschreibung: Bogen mit beidseitig angeformten Muffen, geeignet für Trassenbiegung um 90°
 der Biegeradius 90° ermöglicht einen fließenden Übergang und einfache Installation der Leiter und Kabel
 für Biegungen mit einem anderen Winkel als 90° oder mit großem Radius, ist Wellrohr und Muffen zu verwenden
 das Zubehör für Stangenrohre ist auch für Wellrohre verwendbar
 die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Gase und Dämpfe möglich - Gefahrenzone 2
 die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Stäube möglich - Gefahrenzone 22

Material: PVC

Farbe: hellgrau RAL 7035, weiß RAL 9003, dunkelgrau RAL 7012, schwarz RAL 9005

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C

Brandklasse: A1-F

UV-stabil: nein

Mechanische Schutzgrad nach EN 50102: IK09

Klassifizierung nach ČSN EN 61386-1 ed. 2: 22411

Zertifizierung: EN 61386-1 ed.2:09, EN 50102

Lagerung: ČSN 64 0090



Chemikalienbeständigkeit: JA: Ammoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat

NEIN: Aceton, Benzol, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Artikelnummer	dn (mm)	R (mm)	Gewicht (g/Stk.)	Verpackung (Stk.)	Farbe	für Rohre
4116_FB	16	55	12	10 / 480	schwarz RAL 9005	2316E
4116_HB	16	55	12	10 / 480	weiß RAL 9003	1416E
4116_KB	16	55	12	10 / 480	hellgrau RAL 7035	1216E
4116_LB	16	55	12	10 / 480	dunkelgrau RAL 7012	1516E 4016E 8016E
4120_FB	20	70	21	10 / 240	schwarz RAL 9005	2320
4120_HB	20	70	21	10 / 240	weiß RAL 9003	1420
4120_KB	20	70	21	10 / 240	hellgrau RAL 7035	1220
4120_LB	20	70	21	10 / 240	dunkelgrau RAL 7012	1520 4020 8020
4125_FB	25	85	34	10 / 120	schwarz RAL 9005	2325
4125_HB	25	85	34	10 / 120	weiß RAL 9003	1425
4125_KB	25	85	34	10 / 120	hellgrau RAL 7035	1225
4125_LB	25	85	34	10 / 120	dunkelgrau RAL 7012	1525 4025 8025
4132_FB	32	110	74	10 / 60	schwarz RAL 9005	2325
4132_HB	32	110	74	10 / 60	weiß RAL 9003	1432
4132_KB	32	110	74	10 / 60	hellgrau RAL 7035	1232
4132_LB	32	110	74	10 / 60	dunkelgrau RAL 7012	1532 4032 8032
4140_FB	40	135	104	5 / 35	schwarz RAL 9005	2340
4140_HB	40	135	104	5 / 35	weiß RAL 9003	1440
4140_KB	40	135	104	5 / 35	hellgrau RAL 7035	1240
4140_LB	40	135	104	5 / 35	dunkelgrau RAL 7012	1540 4040 8040
4150_FB	50	170	199	5 / 30	schwarz RAL 9005	2350
4150_HB	50	170	199	5 / 30	weiß RAL 9003	1450
4150_KB	50	170	199	5 / 30	hellgrau RAL 7035	1250
4150_LB	50	170	199	5 / 30	dunkelgrau RAL 7012	1550 4050 8050