



Produktbeschreibung:: bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen
 klassische Form
 geeignet für Wand- oder Deckenmontage
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

Material: PVC - bleifrei
 Selbstlöschend: ja, bis 30 s
 Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
 Flammwidrigkeit: 850 °C
 Stoßfestigkeit: 0,5 J
 Klassifizierung: IP40
 Brandklasse: A1-F
 Innenfläche: 50 mm²
 Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm
 Längentoleranz: ±10 mm
 Gewicht: 0,07 kg/m
 Zertifizierung: EN 50085-1 ed.2:06, EN 50085-2-1:07
 Lagerung: ČSN 64 0090



Chemikalien-
 beständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat
 NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

| Artikelnummer | Länge | Farbe | Verpackung | Beschreibung Verpackung | Bemerkung |
|--------------------|-------|---------------|------------|-------------------------|-----------------|
| LV 11X10_HD | 2 m | weiß RAL 9003 | 150 m | Karton | - |
| LV 11X10_P2 | 2 m | weiß RAL 9003 | 150 m | Karton | Selbstklebeband |