



Produktbeschreibung: geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 400V und einer Stromstärke bis max. 16 A
 verwendbar mit Klemmen S-96 oder 2 Klemmen S-66, mit einem Trennsteg getrennt
 Anschluss zwei verschiedener Stromkreise mit einer Spannung bis 400 V, durch einen Trennsteg möglich
 auf der Unterseite des Bodens befinden sich Spitzen zur Markierung der Bohrpunkte
 Montageschrauben haben zur schnellen Installation ein Dreiganggewinde

Material: PVC (bleifrei)

Farbe: ocker

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Wärmebeständigkeit: -5 - +60 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse: A1-F

Gewicht: 165 g

Zertifizierung: ČSN EN 60 670-1

Lagerung: ČSN 64 0090

KO 110/L_NA - Schrauben für Befestigung der Deckel sind zusammen mit dem Trennsteg im Karton verpackt, einzelne Dosen in Stretchfolie verpackt und etikettiert, 28 Stk. im Karton

Zubehör: Klemmen S-66, S-96; SP-96
 Schraubenlose Klemme TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

Hilfswerkzeuge: Bohrer für Hohlwände VPT 40
 Universalgreifer VPTU