

Geräteinsatz

Artikelnummer: **KOPOBOX 57**

Produktbeschreibung: vorgesehen zur Installation in die universal Bodendose KUP 57, KUP 80 oder Doppelböden

Minimalhöhe des Doppelbodens für die Montage ist 56 mm, die geeignete Dicke des Bodens ist 10 bis 40 mm, die Lochung für das Einlegen im Boden beträgt 218 x 288 mm

im Geräteinsatz ist die Installation modularer Geräte QUADRO 45x45 mm möglich (max. 6 Stk.)

die Deckelverstärkung aus Blech sorgt für eine hohe mechanische Festigkeit. Es ist möglich den vorgesehenen Fußbodenbelag einzubetten.

über 2 schwenkbare Klappen im Deckel werden die Kabel aus der Dose herausgeführt

die Schrauben für die Befestigung des Geräteinsatzes in die Bodendose KUP sind im Lieferumfang enthalten

Material: Polyamid

Farbe: dunkelgrau RAL 7012

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -5 - +105 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse: A1-F

Schutzgrad: IP 30

Max. Belastung: 150 kg

Konfiguration: LB - dunkelgrau

Verpackung: 1 Stk.

Zertifizierung: ČSN EN 60607-1

Lagerung: ČSN 64 0090

Zubehör: Bodendose KUP 57 oder KUP 80
modulare Geräte QP 45X45, QP 45X45 C oder QD 45x22,5

