

Artikelnummer: **KOPOBOX 80**

Produktbeschreibung: vorgesehen zur Installation in die universal Bodendose KUP 80 oder Doppelböden

Minimalhöhe des Doppelbodens für die Montage ist 78 mm, die geeignete Dicke des Bodens ist 10 bis 40 mm, die Lochung für das Einlegen im Boden 218 x 288 mm

bei Verwendung der Gerätebecher KPP 80 (max. 2 Stk.) mit Geräteplatte PP 80/3 ist die Installation herkömmlicher Geräte (3 Stk.) möglich. Die Geräteplatte PP 80/45 ermöglicht die Installation der modularen Geräte QUADRO (4 Stk.).

die Deckelverstärkung aus Blech sorgt für eine hohe mechanische Festigkeit. Es ist möglich den vorgesehenen Fußbodenbelag einzubetten

über 2 schwenkbare Klappen im Deckel werden die Kabel aus der Dose herausgeführt

die Schrauben für die Befestigung des Geräteinsatzes in die Bodendose KUP 80 sind im Lieferumfang enthalten

Material: Polyamid

Farbe: dunkelgrau RAL 7012

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -5 - +105 °C

Flammwidrigkeit: 850 °C

Brandklasse: A1-F

Schutzgrad: IP 30

Max. Belastung: 150 kg

Konfiguration: LB - dunkelgrau

Verpackung: 1 Stk.

Zertifizierung: ČSN EN 60670-1

Lagerung: ČSN 64 0090

