



**Produktbeschreibung:** Kunststoffstangenrohr, flammwidrig, mit angeformter Muffe  
 die Rohre sind für Installationen von Klein- und Niederspannungsleitungen geeignet  
 die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Gase und Dämpfe möglich - Gefahrenzone 2  
 die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Stäube möglich - Gefahrenzone 22

**Material:** PVC  
**Farbe:** hellgrau RAL 7035, weiß RAL 9003  
**Selbstlöschend:** ja, bis 30 s  
**Temperaturbeständigkeit:** -25 - +60 °C  
**Brandklasse:** A1-F  
**UV-stabil:** nein  
**Mechanische Festigkeit:** 320 N / 5 cm  
**Mechanische Schutzgrad nach ČSN EN 50102:** IK06  
**Klassifizierung nach ČSN EN 61386-1 ed. 2:** 22411  
**Zertifizierung:** ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102  
**Lagerung:** ČSN 64 0090  
**Längentoleranz:** ± 10 mm



**Empfehlung des Herstellers:** die Montage der Kunststoffrohre wird bei einer Temperatur über 0 °C empfohlen

**Zubehör:**  
 Bögen: 4116, 4120, 4125, 4132, 4140, 4150  
 Muffen: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250, 0263  
 Clippschellen: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350, 5363

**Chemikalienbeständigkeit :** JA: Ammoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat

NEIN: Aceton, Benzol, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Position	dn (mm)	di min. (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg/m)	Verpackung (m)	Farbe
<b>1516E_HA</b>	16	13,7	3	0,07	30	weiß RAL 9003
<b>1516E_KA</b>	16	13,7	3	0,07	30	hellgrau RAL 7035
<b>1516E_KC</b>	16	13,7	2	0,07	20	hellgrau RAL 7035
<b>1520_HA</b>	20	17,4	3	0,10	30	weiß RAL 9003
<b>1520_KA</b>	20	17,4	3	0,10	30	hellgrau RAL 7035
<b>1520_KC</b>	20	17,4	2	0,10	20	hellgrau RAL 7035
<b>1525_HA</b>	25	22,1	3	0,14	30	weiß RAL 9003
<b>1525_KA</b>	25	22,1	3	0,14	30	hellgrau RAL 7035
<b>1525_KC</b>	25	22,1	2	0,14	20	hellgrau RAL 7035
<b>1532_HA</b>	32	28,6	3	0,18	30	weiß RAL 9003
<b>1532_KA</b>	32	28,6	3	0,18	30	hellgrau RAL 7035
<b>1532_KC</b>	32	28,6	2	0,18	20	hellgrau RAL 7035
<b>1540_HA</b>	40	36,6	3	0,25	30	weiß RAL 9003
<b>1540_KA</b>	40	36,6	3	0,25	30	hellgrau RAL 7035
<b>1540_KC</b>	40	36,6	2	0,25	20	hellgrau RAL 7035
<b>1550_HA</b>	50	45,9	3	0,37	30	weiß RAL 9003
<b>1550_KA</b>	50	45,9	3	0,37	30	hellgrau RAL 7035
<b>1550_KC</b>	50	45,9	2	0,37	20	hellgrau RAL 7035
<b>1563_HA</b>	63	58,4	3	0,52	15	weiß RAL 9003
<b>1563_KA</b>	63	58,4	3	0,52	15	hellgrau RAL 7035