

Typenbezeichnung: **QS 45X45**

Artikelnummer: QS 45X45_HB - weiß
 QS 45X45_BB - rot

für Leiter: 1,5-2,5 mm² Cu
 die Befestigung der Leiter erfolgt mit Schrauben

Nennspannung: 250 V AC
 Nennstrom: 16 A
 Schutzgrad: IP20

Material: PC - ABS

Abmessung (Breite/Höhe): 45 x 45 mm

Abmessung (Tiefe): 40 mm

Gewicht: 39 g/pc

Zertifizierung: ČSN IEC 60884-1

Lagerung: ČSN 64 0090

Installation: erfolgt durch Einrasten
 die Verbindung der Steckdosen in einer Reihe ist möglich,
 die maximale Anzahl ist vom Kanal oder der Dose abhängig
 empfohlenes Anzugsdrehmoment 0,6 Nm

geeignet für: Brüstungskanäle PK 90X55 D; PK 120X55 D; PK 160X65 D;
 PK 210X70 D
 Bodendosen KOPOBOX 57, KOPOBOX 80
 Geräteinsatz KOPOBOX mini
 Geräteträger QUADRO PNQ..

