

Typenbezeichnung: **QP 45X45**

Artikelnummer: QP 45X45_HB - weiß
QP 45X45_BB - rot

für Leiter: 1,5-2,5 mm² Cu
die Befestigung der Leiter erfolgt mit Schrauben

Nennspannung: 250 V AC
Nennstrom: 16 A
Schutzgrad: IP20

Material: PC - ABS

Abmessung (Breite/Höhe): 45 x 45 mm

Abmessung (Tiefe): 38 mm

Gewicht: 39 g/pc

Zertifizierung: ČSN IEC 60884-1

Lagerung: ČSN 64 0090

Installation: erfolgt durch Einrasten
die Verbindung der Steckdosen in einer Reihe ist möglich,
die maximale Anzahl ist vom Kanal oder der Dose abhängig
empfohlenes Anzugsdrehmoment 0,6 Nm

geeignet für: Brüstungskanäle PK 90X55 D; PK 120X55 D; PK 160X65 D;
PK 210X70 D
Bodendosen KOPOBOX 57, KOPOBOX 80
Geräteinsatz KOPOBOX mini
Geräteträger QUADRO PNQ..

