



**Produktbeschreibung:** geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 400V und einer Stromstärke bis max. 16 A  
 mehrere Durchgänge zur Einführung der Kabel und Rohre  
 Ausbruch der ganzen Seite zur einfacheren Handhabung der Kabel möglich  
 Installation der Tragschiene TS 35 möglich  
 horizontale Deckeleinstellung möglich  
 auf der Unterseite des Bodens befinden sich Spitzen zur Markierung der Bohrpunkte  
 Montageschrauben haben zur schnellen Installation ein Dreiganggewinde

**Material:** PVC (bleifrei)  
**Farbe:** ocker  
**Selbstlöschend:** ja, bis 30 s  
**Wärmebeständigkeit:** -5 - +60 °C  
**Flammwidrigkeit:** 850 °C  
**Brandklasse:** A1-F  
**Gewicht:** 230 g  
**Zertifizierung:** ČSN EN 60 670-1  
**Lagerung:** ČSN 64 0090

**KO 125/1L\_NA -** Schrauben für Befestigung des Deckels und für die Montage in Hohlwänden sind in die Dose eingelegt, Dose mit Deckel einzeln in Folie eingeschweißt und etikettiert, 27 Stk. im Karton

**Zubehör:** Klemmen S-66, S-96; SP-96  
 Schraubenlose Klemme TYP015, TYP016, TYP017, TYP018  
 Mehrfachklemme EPS 2  
 Tragschiene TS35

**Hilfswerkzeuge:** Bohrer für Hohlwände VPT 40  
 Universalgreifer VPTU