



Produktbeschreibung: Muffen sind geeignet zur Verbindung der Stangen- und Wellrohre
die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Gase und Dämpfe möglich - Gefahrenzone 2
die Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Stäube möglich - Gefahrenzone 22

Material: PVC

Farbe: hellgrau RAL 7035, weiß RAL 9003, dunkelgrau RAL 7012, schwarz RAL 9005

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +60 °C

Brandklasse: A1-F

UV-stabil: nein

Mechanische Schutzgrad nach EN 50102: IK09

Zertifizierung: EN 61386-1 ed.2:09, EN 50102

Lagerung: ČSN 64 0090



Chemikalienbeständigkeit: JA: Ammoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat

NEIN: Aceton, Benzol, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Artikelnummer	dn (mm)	L (mm)	Gewicht (g/Stk.)	Verpackung (Stk.)	Farbe	für Rohre
0216_FB	16	45	7	10 / 1300	schwarz RAL 9005	2316E
0216_HB	16	45	7	10 / 1300	weiß RAL 9003	1416E
0216_KB	16	45	7	10 / 1300	hellgrau RAL 7035	1216E
0216_LB	16	45	7	10 / 1300	dunkelgrau RAL 7012	1516E 4016E 8016E
0220_FB	20	50	10	10 / 800	schwarz RAL 9005	2320
0220_HB	20	50	10	10 / 800	weiß RAL 9003	1420
0220_KB	20	50	10	10 / 800	hellgrau RAL 7035	1220
0220_LB	20	50	10	10 / 800	dunkelgrau RAL 7012	1520 4020 8020
0225_FB	25	60	16	10 / 480	schwarz RAL 9005	2325
0225_HB	25	60	16	10 / 480	weiß RAL 9003	1425
0225_KB	25	60	16	10 / 480	hellgrau RAL 7035	1225
0225_LB	25	60	16	10 / 480	dunkelgrau RAL 7012	1525 4025 8025
0232_FB	32	70	25	10 / 260	schwarz RAL 9005	2332
0232_HB	32	70	25	10 / 260	weiß RAL 9003	1432
0232_KB	32	70	25	10 / 260	hellgrau RAL 7035	1232
0232_LB	32	70	25	10 / 260	dunkelgrau RAL 7012	1532 4032 8032
0240_FB	40	80	39	10 / 120	schwarz RAL 9005	2340
0240_HB	40	80	39	10 / 120	weiß RAL 9003	1440
0240_KB	40	80	39	10 / 120	hellgrau RAL 7035	1240
0240_LB	40	80	39	10 / 120	dunkelgrau RAL 7012	1540 4040 8040
0250_FB	50	88	53	10 / 180	schwarz RAL 9005	2350
0250_HB	50	88	53	10 / 180	weiß RAL 9003	1450
0250_KB	50	88	53	10 / 180	hellgrau RAL 7035	1250
0250_LB	50	88	53	10 / 180	dunkelgrau RAL 7012	1550 4050 8050
0263_FB	63	105	86	2 / 50	schwarz RAL 9005	1563
0263_HB	63	105	86	2 / 44	weiß RAL 9003	4063
0263_KB	63	105	86	2 / 44	hellgrau RAL 7035	8063
0263_LB	63	105	86	2 / 50	dunkelgrau RAL 7012	