

Artikelnummer: **KUP 57\_FB**

Produktbeschreibung: Die Bodendose dient zur Montage der Baugruppe in Betonböden. Nach dem Aushärten der Betonmischung wird die Bodendose KOPOBOX 57 installiert.

KUP 57 eignet sich für eine Betonschicht von 57 - 75 mm. Die gewünschte Höhe der Dose ist mit den Schrauben der Erhöhungseinlage einzustellen.

Mit einem SN-Nivellierset kann die Einbautiefe um bis zu 35 mm erhöht werden.

Die Bodendose wird mit einer Schutzplatte geliefert, die das Eindringen von Beton in die Dose, während der Verarbeitung vermeidet.

Durch die angezeichneten Durchgänge/Ausgänge können sowohl Rohre, als auch der Unterflurkanal PUK 38x150 S1 verlegt werden (4x Ø25; 4x Ø40; 12x Ø32 und 4x 150x38 mm).

- Material: Polyamid
- Farbe: schwarz RAL 9011
- Selbstlöschend: ja, bis 30 s
- Temperaturbeständigkeit: -5 - +105 °C
- Flammwidrigkeit: 850 °C
- Brandklasse: A1-F
- Verpackung: 1 Stk.
- Zertifizierung: ČSN EN 60607-1
- Lagerung: ČSN 64 0090

