



TC-LD 50

Laser-Distanzmesser

Art.-Nr.: 2270080

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825616194

Der Einhell Laser-Distanzmesser TC-LD 50 ermöglicht ein einfaches und präzises Messen von Abständen bis 50 Meter, damit lassen sich Strecken ausmessen sowie Flächen und Volumen berechnen. Die Schnittstelle zum Messen ist ab Vorder-, Hinterkante oder Anschlagplatte einstellbar. Es lassen sich Ergebnisse addieren und subtrahieren, die Pythagoras-Funktion sowie die Min/Max-Funktion sind integriert. Mithilfe der Absteck-Funktion lassen sich vordefinierte Abstände ermitteln, bspw. zum Abstecken von Zaunpfosten. Die letzten 20 Messergebnisse werden automatisch gespeichert. Der Laser aktiviert sich durch die Safety-Funktion erst nach wiederholtem Einschalten desselben. Die Lieferung erfolgt in einer praktischen Tasche.

Ausstattung

- Einfaches und präzises Messen von Abständen bis zu 50 m
- Messen ab Vorder-, Hinterkante oder Anschlagplatte des Geräts
- Einfache Messung von Strecken, Flächen und Volumen
- Addition und Subtraktion von Strecken, Flächen und Volumen
- Min/Max-Funktion für Dauermessungen
- Safety-Funktion: Laserstrahlung erst bei wiederholtem Einschalten
- Pythagoras-Funktion: Indirekte Messung von Längen oder Höhen
- Absteck-Funktion: Präzise Ermittlung von vordefinierten Abständen
- Automatische Speicherung der letzten 20 Messergebnisse
- Dank Softgrip komfortable Handhabung
- Automatische Abschaltung nach 3 Minuten Nutzungsunterbrechung
- Inkl. praktischer Tasche zur Aufbewahrung
- 2x 1,5V AAA Batterien nötig (nicht im Lieferumfang enthalten)



Technische Daten

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Messbereich | 0.05 m - 50 m |
| - Messgenauigkeit | +/- 2 mm/m |
| - Laserklasse | II |
| - Laserdiode | 635 nm |
| - Abschaltautomatik | 3 min |

Logistische Daten

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| - Produktgewicht | 0.12 |
| - Bruttogewicht (kg) | 0.31 |
| - Dimensions single packaging | 120 x 540 x 270 mm |
| - Pieces per export carton | 10 STK |
| - Gross weight of export carton | 3.3 kg |
| - Dimensions export carton | 365 x 245 x 220 mm |
| - Container quantity (20"/40"/40"HC) | 13800 28200 33840 |

