

Steckernetzteil International

Art.-Nr. TVAC35001

Seite 1 von 1



- Flexibel und international einsetzbares Schaltnetzteil
- 4 verschiedene Steckeraufsätze (EU, AUS, UK, US)
- Ausgangsspannung 12 V DC bei 1,5 A

Das internationale Steckernetzteil (230 V AC / 12 V DC, 1,5 A) dient der Spannungsversorgung Ihrer Videokomponenten. Wenn Sie auf Reisen oder Messen im Ausland eine mobile Videoüberwachung installieren wollen, benötigen Sie eine flexible Stromversorgung. Hier ist das Steckernetzteil "International" mit den gängigsten vier Steckervarianten die richtige Wahl.

Technische Daten:

Ausgangsspannung DC	12 V
Abmessungen	(BxHxT) 43,5 x 74,0 x 35,5 mm
Anschlussart	Stecker
Breite	43,5 mm
Eingangsspannung AC	100 - 240 V
Höhe	74 mm

Länge	35,5 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Nennstrom	1.500 mA
Nettogewicht	0,166 kg