

**PAC  
PAC-UNIV-HE34-F-3M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Cable preconfeccionado cable plano según IEC-603/  
DIN41651.

- Cable plano - cable plano
- Cable plano - punteras

**Allgemeine Bestelldaten**

Lieferbar bis	2014-05-20
Typ	PAC-UNIV-HE34-F-3M
Best.-Nr.	<a href="#">1349840030</a>
Ausführung	Vorkonfektioniertes Kabel, PAC
GTIN (EAN)	4032248186518
VPE	1 Stück

## PAC PAC-UNIV-HE34-F-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 421 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	50 °C	Betriebstemperatur, min.	-10 °C
Lagertemperatur, max.	60 °C	Lagertemperatur, min.	-10 °C
Betriebstemperatur	-10...50 °C	Lagertemperatur	-10...60 °C

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Allgemeine Daten

Anschluss SPS	H0.14/10 (FERRULES 0,14mm <sup>2</sup> )	Anschluss Schnittstelle	FLAT CABLE CONECTOR HE10 34P
Anzahl der Pole, min.	34 Pole	Außendurchmesser	11 ± 1 mm
Kabel	Kabel LiYY	Kabellänge	3 m
Werkstoff	PVC	Leiterquerschnitt	0,14 mm <sup>2</sup>

### Elektrische Daten

Nennspannung	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Zulässige Stromstärke je Pfad, max.	1 A
Gesamtstrom, max.	3 A	Widerstand	≤ 150mΩ/m

### Klassifikationen

ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Anwenderdokumentation [Colours chart](#)