

**THM
THM UR20 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die THM ET S7, nichtklebende Etiketten, auf Rolle dienen zur Kennzeichnung der SIMATIC ET 200S, S7-300 und S7-400 Module der Firma Siemens.

- Mit der Software M-Print® PRO können die THM ET S7 individuell mit einem THM Drucker beschriftet werden
- Leicht vereinzelbare Etiketten
- Der THM Plus S Drucker sorgt für eine hohe Bedruckungsresistenz

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM UR20 GE
Best.-Nr.	1429910000
Ausführung	THM, Einlegemarkierer, 90 x 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4050118234787
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000

**THM
THM UR20 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	8 mm	Breite (inch)	0,315 inch
Höhe	90 mm	Höhe (inch)	3,543 inch
Tiefe	0,08 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Nettogewicht	362 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Bogen	1.000	Anzahl je Rolle	1.000
Aufdruckverfahren	Thermotransfer	Breite	8 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C
Farbe	gelb	Halogene	Ja
Werkstoff	Vinylfilm	Zulassung nach UL 969	Nein

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT U_REMOTE 16/17 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

THM
THM UR20 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

