SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



M8/M12 bzw. M12/M8 Adapter dienen der schnellen Umsetzung der Steckergröße.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAI-ADAPT-M8/M12 3P
Best.-Nr.	1473460000
Ausführung	Y-Steckerverbinder, M8 / M12
GTIN (EAN)	4050118279696
VPE	1 Stück

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	15 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Anschlussdaten

Einzelabgang 1 - Steckverbinder	M8 - Stift	Einzelabgang 2 - Steckverbinder	M12 - Buchse
Anzugsdrehmoment	M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm		

Allgemeine Daten

Anschlussgewinde	M8 / M12	Codierung	M12 = A, M8 = keine
Leiteraußendurchmesser	-	Nennspannung	24 V
Polzahl	3	Schutzart	IP67
Verschmutzungsgrad	3		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002925	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-06	eClass 9.1	27-44-01-06

Zulassungen

Zulassungen	EAC
ROHS	Konform

Downloads


Broschüre/Katalog	FL FIELDWIRING EN

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schaltbild

