

Verbindungselemente
H0,34/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,34/5
Best.-Nr.	1475640000
Ausführung	Aderendhülse, unisoliert, 8 mm
GTIN (EAN)	4050118282238
VPE	1.000 Stück
Verpackung	lose

Verbindungselemente
H0,34/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	5 mm	Breite (inch)	0,197 inch
Nettogewicht	0,024 g		

Technische Daten

Ausführung	unisoliert
------------	------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	8 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	0,85 mm
Kragendurchmesser (D2)	1,8 mm	L1 in mm	5 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0,34 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 22

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN
-------------------	-----------------------

Verbindungselemente H0,34/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Abbildung ähnlich

