

CRIMPFIX RS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CRIMPFIX RS
Best.-Nr.	1477030000
Ausführung	Automaten, Abisolier- und Crimpautomat
GTIN (EAN)	4050118284072
VPE	1 Stück

CRIMPFIX RS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	390 mm	Breite (inch)	15,354 inch
Höhe	430 mm	Höhe (inch)	16,929 inch
Tiefe	330 mm	Tiefe (inch)	12,992 inch
Gewicht	23 kg	Nettogewicht	23.000 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten

Elektroanschluss 100-240 V / 50/65 Hz

Abisolier/Crimpautomaten

Abisolierbereich + Crimpbereich	0,5 - 2,5 mm ²	Aderendhülsenlänge	14/16 mm
Aderendhülsenquerschnitt, max.	2,5 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,5 mm ²
Antrieb	elektropneumatisch	Crimplänge	8/10 mm
Druckluftanschluss	5 bar	Elektroanschluss	100-240 V / 50/65 Hz
Taktzeit	ca. 1 s	Verbrauchsmaterial	verkettete Aderendhülsen

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 5.0	EC002778
ETIM 6.0	EC002778	UNSPSC	27-11-15-10
eClass 5.1	17-13-01-01	eClass 6.2	17-13-01-01
eClass 7.1	17-13-01-01	eClass 8.1	17-13-01-01
eClass 9.0	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Anwenderdokumentation [Manual](#)
 Broschüre/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

CRIMPFIX RS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

