

**Kabelschuh
KQIG-M6/-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KQIG-M6/-6
Best.-Nr.	1491290000
Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301328
VPE	100 Stück

**Kabelschuh
KQIG-M6/-6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	1,868 g
--------------	---------

Verbinder

Anschlusslänge (l)	23 mm	Außendurchmesser Schaft (d3)	11 mm
Bohrung	C 6	Innendurchmesser Flansch (d2)	6,5 mm
Innendurchmesser Kragen (d4)	6,4 mm	Innendurchmesser Schaft (d1)	3,6 mm
Isolation	vorhanden	Kennfarbe	gelb
Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm ²
Material/Kunststoff	PC		

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering-Daten	EPLAN

Kabelschuh KQIG-M6/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

